

技术数据

环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯, 黄

安装说明

安装说明/描述		
	距离D	120 mm
	距离W	120 mm
	距离S	6 mm
	距离G	120 mm

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4T-2/TEL	6625010	线缆连接, 孔头 M12、直角; 3 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看see www.turck.com