

DW3000-110-PA-H1441
针脚4传感器输出



技术数据

型号	DW3000-110-PA-H1441
货号	1544548
常用数据	
测量范围	3000 mm
线性度	≤ 0.1 %
电气数据	
工作电压U _B	0...30 VDC
短路保护	是
断线/反极性保护	是
输出性能	4针, 电位计
机械数据	
设计	拉丝
外壳材料	镀铝铝
最小焦距	6.9 N
最大焦距	9.8 N
最大增速	10 m/s
最大牵引加速度	140 m/s ²
线缆材质	不锈钢型
电气连接	接插件, M12 × 1
环境条件	
工作温度	-20...+85 °C
防护等级	IP65

信号	+U _B	Slider	Gnd	-	-	-	-	-	-
管脚配置	1	2	3	4	-	-	-	-	-

特点

- 检测距离至3,000mm
- M12接插件
- 防护等级：IP65 (编码器)
- 电位计输出1k Ohm
- 供电电压10...30 VDC

接线图

1	U _B	+
2	out	
3	GND	
4	n.c.	

附件

RDR-1

1544753

铝制拉绳式编码器

