



LEDWR80X80M

视觉系统 – 光环




技术数据

型号	LEDWR80X80M
货号	3072260
信号和显示数据	
目的	图像处理
功能	光线区域
发光模式	白
Color temperature	5000...+8300 K
LED使用寿命(L70)	20000 h
颜色1特征	白
电气数据	
工作电压	24 VDC
直流额定工作电流	≤ 250 mA
每种灯色最大电流消耗	250 mA
机械数据	
设计	方型
尺寸	87.3 x 87.3 x 35.5 mm
外壳材料	金属, 低碳钢
Window material	丙烯酸, 明确
电气连接	接插件电缆, M8 x 1, 2 m, PVC
线圈数量	3
工作温度	0...+50 °C
防护等级	IP20
测试/认证	
认证	CE, cULus认证

特点

- 近距离照明
- 防护等级IP20
- 颜色：白色
- 供电24 VDC
- M8 pigtail , 2m

接线图



功能原理

直接安装在传感器上便于启动。直接照在传感器前面的物体上。