



# K50LGRYBWPQ8 LED信号灯 – 塔灯



## 特点

- 全方位 LED 显示
- 单独控制
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 防护等级 IP67/IP69K
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2) / 黄 (COL 3) / 蓝 (COL 4) / 白 (COL 5)
- M12 针头
- 工作电压 18...30 VDC

## 接线图



## 技术数据

型号	K50LGRYBWPQ8
货号	3076959
<b>信号和显示数据</b>	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 红 黄 蓝 白
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	绿, 其他
颜色2特征	红
颜色3特征	黄
颜色4特征	蓝
颜色5特征	白
特殊特性	耐冲洗
<b>电气数据</b>	
工作电压U <sub>0</sub>	18...30 VDC
额定直流工作电流I <sub>0</sub>	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	50 mA
输出性能	常开触点, 无电势
输入类型	PNP
典型响应时间	< 250 ms
<b>机械数据</b>	
级联	否
设计	半球, K50L

## 技术数据


尺寸	Ø 50 x 69 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	8
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67
<b>测试/认证</b>	
MTTF	249 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, UL 认证

## 附件

SMB30A

3032723

不锈钢方型安装支架, 适用30mm圆柱传感器



SMB30SC

3052521

安装支架, PBT黑色, 用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器

