


BI20R-W30-DAN6X-H1141

Indukční senzor – kruhový senzor




Technické údaje

Typ	BI20R-W30-DAN6X-H1141
ID č.	14043
Všeobecné údaje	
Vnitřní průměr D	20.1 mm
Průměr ocelové kuličky (DIN 5401)	≥ 4 mm
Rychlost průletu	0.1...50 m/s
Mezera mezi impulzy	≥ 5 ms
Délka impulzu	100 ms ± 20 %
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	10...30 VDC
Zvlnění	≤ 10 % U _{ss}
DC jmenovitý provozní proud	≤ 200 mA
Proud naprázdno	10 mA
Zbytkový proud	≤ 0.1 mA
Zkušební izolační napětí	≤ 0.5 kV
Ochrana proti zkratu	ano / taktovaná
Pokles napětí při I _o	≤ 2.5 V
Ochrana proti přerušení vodiče / přepólování	ano / kompletní
Výstupní funkce	třídrát, spínací, NPN
Frekvence spínání	0.008 kHz
Mechanické údaje	
Pouzdro	kruhový senzor, W30
Rozměry	60 x 35 x 30 mm
Materiál pouzdra	plast, PA12-GF30
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Tělesa cívek	plast, POM

Vlastnosti


- kvádrové pouzdro, výška 30 mm
- plast PA12-GF30
- šířka impulzu 100 ms
- citlivost nastavitelná potenciometrem
- 3drát DC, 10...30 VDC
- dynamický výstup
- spínací NPN výstup
- konektor M12x1

Schéma zapojení



Funkční princip


Indukční senzory detekují bezdotykově a bez opotřebení kovové objekty. Pracují na principu vysokofrekvenčního elektromagnetického střídavého pole, které je identifikovaným objektem zatlumováno. U kruhových indukčních senzorů je toto pole generováno pomocí rezonančního LC obvodu. Snímaný objekt funguje jako jádro cívky.



Technické údaje


Podmínky okolí	
Okolní teplota	-25... +70 °C
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP67
MTTF	2283 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá

Montážní pokyny


Montážní pokyny / popis		
	Vzdálenost D	120 mm
	Vzdálenost W	120 mm
	Vzdálenost S	20 mm
	Vzdálenost G	120 mm

Příslušenství

BS-BI20R-W30	6900401	Úchytka pro přímou montáž válcových senzorů na trubku, rozsah 19...20 mm, materiál: POM
--------------	---------	---



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4T-2/TEL	6625010	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát