

DW3000-110-PA-H1441
lankové snímače



Technické údaje

Typ	DW3000-110-PA-H1441
ID č.	1544548
Všeobecné údaje	
Měřicí rozsah	3000 mm
Chyba linearity	≤ 0.1 %
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	0...30 VDC
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano
Výstupní funkce	4pinový, potenciometr
Mechanické údaje	
Pouzdro	lankový senzor
Materiál pouzdra	titan, eloxovaný hliník
Tahová síla min.	6.9 N
Tahová síla max.	9.8 N
Rychlost vytahování max.	10 m/s
Tažné zrychlení max.	140 m/s ²
Materiál lanka	nerez ocel
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-20... +85 °C
Stupeň krytí	IP65

Signál	+U _B	jezdec	Gnd	-	-	-	-	-	-
Obsazení pinů	1	2	3	4	-	-	-	-	-

Vlastnosti

- měřicí rozsah 3 000mm
- konektor M12x1
- stupeň krytí: IP65 (Encoder)
- potenciometrický výstup 1 kOhm
- napájecí napětí max. 30 VDC

Schéma zapojení



Příslušenství

RDR-1

1544753

Vodící kladka z hliníku pro lankové
snímače

