


# LEDBLA435XD6-XQ

## zpracování obrazu – lineární ploché světlo



### Vlastnosti

- vysoká intenzita
- stupeň krytí: IP50
- barva: modrá
- Napájení: 24 VDC
- konektor M12x1

### Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

### Funkční princip

Vysoce intenzivní osvětlení v širokém rozsahu a velkých vzdálenostech.

### Technické údaje

Typ	LEDBLA435XD6-XQ
ID č.	3012835
<b>Signal and display data</b>	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	lineární světlo
Barva světla	modrá
Vlnová délka	465...485 nm
Vyzařovací úhel	6,5°
Životnost LED (L70)	50000 h
Vlastnosti barvy 1	modrá
Speciální vlastnosti	Wash down
<b>Elektrické údaje</b>	
Napájecí napětí	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 1500 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	1500 mA
<b>Mechanické údaje</b>	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	478.1 x 59.4 x 32.6 mm
Materiál pouzdra	kov, anodizovaný Al
Window material	plast, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP50
<b>Testy / certifikáty</b>	
Certifikáty	CE, cULus listed

