SLE30B6V W/30'
Opto-Sensor – Gabellichtschranke



Merkmale

- Kabel, PVC, 9 m, 5-draht
- Schutzart IP67
- Gabelweite 30 mm
- Empfindlichkeit über Teachtaster einstellbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- Bipolarer Schaltausgang
- Hell- oder Dunkelschaltung

Anschlussbild



Technische Daten

Typ	SLE30B6V W/30'
Ident-No.	3056536
Optische Daten	
Funktion	Gabellichtschranke
Lichtart	Rot
Wellenlänge	680 nm
Gabelweite	30 mm
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	10…30 VDC
Restwelligkeit	< 10 % U_{ss}
Leerlaufstrom	≤ 45 mA
Kurzschlussschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Ausgangsfunktion	Schließer, PNP/NPN
Schaltfrequenz	1 kHz
Mechanische Daten	
Bauform	Gabel, SL30
Abmessungen	72 x 18.8 x 52 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS, schwarz
Linse	Kunststoff, Acryl
Elektrischer Anschluss	Kabel, 9 m, PVC
Aderzahl	5
Aderquerschnitt	0.5 mm^2
Umgebungstemperatur	-20…+70 °C
Schutzart	IP67
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb

SLE30B6V W/30'| 18-01-2022 19-54 | Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Anzeige der Funktionsreserve	LED, rot
Alarmanzeige	LED gelb blinkend
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE

Montagezubehör

SMBSL	3058335
	Montagewinkel, Passend zur Bauform LS10 und LS30, Wandmontage, 304 Edelstahl, Schraubenset im Lieferumfang enthalten

SLE30B6V W/30'| 18-01-2022 19-54 | Technische Änderungen vorbehalten