


WLB92X550PWM

Arbeitsleuchten – Linienleuchte




Technische Daten

Typ	WLB92X550PWM
Ident-No.	3093284
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Linienleuchte
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	4700...+5300 K
Lichtstrom	3130 lm
Dimmbar	PWM
Merkmale Farbe 1	Weiß, durchgehend an, 3510 lm
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	21.6...26.4 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 1450 mA
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Quader, WLB92
Abmessungen	665 x 97 x 104 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, eloxiert
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC
Aderzahl	3
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Schutzart	IP40
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE

Merkmale

- Lichtlänge: 550mm
- Betriebsspannung: 24V dc (±10%)
- Schutzart: IP50
- Farbe: Weiß
- Kabel, 2m
- Externes PWM-Signal zum stufenlosen Dimmen der Lichtleistung (0% - 100%) erforderlich

Anschlussbild



Funktionsprinzip


Die WLB92 LED Linienleuchte ist für den Mehrzweck-Einsatz gedacht, wird mit 24 VDC betrieben und besticht durch das robuste Metallgehäuse und bruchstärkerem Fenstermaterial. Ein externes PWM-Signal wird zum stufenlosen Dimmen der Lichtleistung von 0%-100% benötigt. Die Farbtemperatur liegt im Tageslichtbereich bei 5.000 Kelvin. Mit einer Lebenszeit von 50.000 Stunden und sehr energieeffizienten hellen LEDs ist diese Beleuchtung eine kostensparende und umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Fluoreszenzleuchten. Diese Linienleuchte ist in zwei Längen erhältlich und mehr als doppelt so hell wie die bekannte WLB32 LED-Leuchte.

Montagezubehör

LMBWLB92

3093567


Schnapphalterung für WLB92
Arbeitsleuchte, im Lieferumfang der
WLB92 enthalten



LMBWLB92CLIP

3093568


Schnapphalterung für WLB92



LMBWLB92HK5

3093569


Hänge-Montagehalterung für WLB92



LMBWLB92S

3093570


Montagehalterung zur
Stirnseitenmontage für WLB92






LMBWLB92RAS

3093571

Schwenk-Montagehalterung für
WLB92



Funktionszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	BL20-PG-EN-V3	6827393	CODESYS 3 programmierbares Gateway zur Anbindung von BL20-IOs an PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP Master
	BL20-E-2CNT-2PWM	6827341	2 Zähler 200kHz, 2 PWM 20kHz
	LC65P1T	3088188	LED Dimmer-Modul, zum stufenlosen Dimmen der Lichtleistung für PWM-fähige LED-Leuchten