


FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10

Konfektionierbarer Steckverbinder

Stecker M23 x 1, gerade



Technische Daten

Typ	FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10
Ident-No.	6604070
Steckverbinder A	Stecker, M23x1, gerade
Polzahl	12
Kontakte	CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Messing, CuZn, vernickelt
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Einschraubgewinde	PG9
Außendurchmesser der Leitung	6...8 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.25...1 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Schutzart	IP65, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	48 V
Strombelastbarkeit	8 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+70 °C

Merkmale

- 
- Metallgehäuse
 - Schutzart IP65
 - Lötanschluss
 - 12-polig
 - PG9-Einschraubgewinde
 - Leitungsdurchlass 6.0 ... 8.0 mm

Kontaktbelegung

