


# YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063

## Zweifachverteiler – Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1




### Merkmale




- M12-Stecker, 5-polig
- M12-Kupplung, 4-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

### Kontaktbelegung



### Technische Daten

Typ	YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063
Ident-No.	6930551
I/O Verteiler	Y-Verteiler, 2 -fach
Steckverbinder A	Stecker, M12x1
Polzahl	5/4
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Grau
Anzugsdrehmoment	0.8 ... 1 Nm
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Steckverbinder B	2 x Kupplung, M12x1
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	nur im verschraubten Zustand
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
<b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b>	
Umgebungstemperatur (bewegt)	-30...+80 °C



## Montagezubehör

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Drehmomentschlüsselset; Griff mit  
einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0  
Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment,  
Gabelschlüssel für M8 (SW9),  
Gabelschlüssel für M12 (SW14)