VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087
Zweifachverteiler – Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1



Technische Daten

Typ	VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087
Ident-No.	6930563
I/O Verteiler	Y-Verteiler, 2 -fach
Steckverbinder A	Stecker, M12x1
Polzahl	5
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Anzugsdrehmoment	0.8 … 1 Nm
Verschmutzungsgrad	3/2
Schutzart	IP67
Steckverbinder B	2 x Kupplung, M12x1
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	nur im verschraubten Zustand
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ ≥ 10^8 Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (bewegt)	-30…+90 °C

Merkmale

RoHS compliant

IP67 DEGREE OF PROTECTION

- M12-Stecker, 5-polig
- M12-Kupplung, 4-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- Mit verlängerter Befestigungsbohrung (5 mm Hülsendom)

Kontaktbelegung





Montagezubehör

WRENCH-FW/SIZE 17MM	6936175

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170

Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)

VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087| 23-02-2025 09-13 | Technische Änderungen vorbehalten