

Y-FS4M12-2AL-SKP3

Zweifachverteiler – Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker - 2x Kupplung

Technische Daten

Typ	Y-FS4M12-2AL-SKP3
Ident-No.	8008081
I/O Verteiler	Y-Verteiler, 2 -fach
Steckverbinder A	Stecker, M12x1
Polzahl	4
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65, IP67, IP68, (verschraubt)
Steckverbinder B	2 x Kupplung, M8x1
Polzahl	3
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	(verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsspannung	60 V _{AC} /50 V _{DC}
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Umgebungstemperatur (bewegt)	-30...+90 °C

Merkmale



Montagezubehör

WRENCH-M12AL/SIZE 13MM 6936173
Gabelschlüssel für M12 (SW13)



TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)