VC-CC9.21-0.220-K
Konfektionierbarer Steckverbinder – Bauform CI



Technische Daten

Typ	VC-CC9.21-0.220-K
Ident-No.	8028727
Steckverbinder A	Ventilstecker, Bauform CI
Polzahl	2+PE
Kontakte	Metall
Kontaktträger	Kunststoff, PA6 GF30, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA6 GF30, Schwarz
Schutzbauteil	ohne Schutzbeschaltung
Dichtung	NBR
Einschraubgewinde	M12 × 1
Außendurchmesser der Leitung	4…6 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.14…0.34 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Schutzart	IP65, (montiert)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	110 V
Strombelastbarkeit	5 A
Isolationswiderstand	≥ ≥ 10^8 Ω
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-25…+80 °C

Merkmale

- Schraub-Klemmanschluss
- 2-polig + PE
- Leitungsdurchlass: 4…6 mm
- Leiterquerschnitt: 3x0.34 mm²
- Zentralschraube: M3x27
- Einschraubgewinde: M12x1
- Schutzart: IP65
- Lieferumfang:
  - Ventilstecker, Zentralschraube, Druckschraube, Dichtung, Dichtring, Druckring

Kontaktbelegung

Schaltplan



VC-CC9.21-0.220-K| 23-02-2025 09-28 | Technische Änderungen vorbehalten