RKM 57-TR2
Busabschlusswiderstand



Technische Daten

Typ	RKM 57-TR2
Ident-No.	U0102-1
Steckverbinder A	Kupplung, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Blau
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Blau
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzart	IP67, (verschraubt)
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Netzwerkprotokoll	DeviceNet CANopen
Bemessungsspannung	300 VDC
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40…+80 °C

Merkmale

- Ausführung: Kupplung 7/8”, 5-polig
- Zum Einsatz in CAN-(DeviceNet™, -CANopen)Applikationen
- Bemessungsspannung: 300 VDC (max. 7,6 VDC auf Pins mit Widerstand)
- Interner Widerstand 120 Ω, 1/2 W
- Schutzart: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP67
- Temperaturbereich: -40…+80 °C

Überschrift Anschlussbild



Schaltplan



RKM 57-TR2 | 23-02-2025 09-34 | Technische Änderungen vorbehalten