

# SI-LM40KHE-Q5A

## Seguridad de maquinaria – Interruptor de seguridad mecánico

**Kein Maßbild vorhanden/  
No dimension drawing available**



Tipo	SI-LM40KHE-Q5A
N.º de ID	3810865
Función	Interruptor de seguridad
Salida eléctrica	2 contactos de NC, Sin potencial
Tensión de aislamiento de referencia	500 V
Corriente térmica convencional	10 A
Tensión soportada a impulso	2.5 kV
Diseño	Rectangular
Material de la cubierta	Metal, Aleación de aluminio fundido
Vida útil de funcionamiento mecánico	1 * 10 <sup>6</sup> Ciclos de conmutación
Conexión eléctrica	Conectores, M12
Nº de conductores	5
Temperatura ambiente	-30...+80 °C
Grado de protección	IP65
Nivel de codificación y protección contra manipulaciones	Bajo

- Interruptor limitador de seguridad para monitoreo de posición
- Accionado por medio de un rodillo de 20 mm
- El cabezal de accionamiento se puede girar en incrementos de 90°
- Carcasa de aluminio
- Clase de protección IP65
- 1 contacto NC y 1 contacto NO