# VAS04-K-FS5
# Conector de válvulas, modelo A – Adaptador conector de válvula - conector macho M12x1




## Características

- 3 polos + PE
- Modelo conforme a la norma DIN EN 175301-803
- Conformidad RoHS
- Grado de protección IP67 y IP69K
- sin conexión de protección

## Asignación de contactos




## diagrama de conexiones




| | |
|---|---|
| Tipo | VAS04-K-FS5 |
| N.º de ID | 6606583 |
| Conector A | Adaptador, Modelo A, conector M12 × 1 |
| Número de polos | 3+PE |
| Contactos | Metal,CuSn,Plateado |
| Soporte del contacto | Plástico, PA, Negro |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Negro/traslúcido |
| Elemento protector | sin conexión de protección |
| Junta | Plástico, TPU |
| Indicación estado de conmutación | LED, Amarillo/verde |
| Vida útil de funcionamiento mecánico | > 100 Ciclos de acoplamiento |
| Grado de suciedad | 3 |
| Grado de protección | IP65, IP67, IP68, (montado) |
| **Propiedades eléctricas a +20 °C** | |
| Voltaje nominal | 24 V |
| Corriente | 4 A |
| Resistencia de aislamiento | ≥ ≥ $10^8$ Ω |
| **Propiedades químicas y mecánicas** | |
| Temperatura ambiente (fijo) | -30…+90 °C |
| Tornillo de fijación | Latón, CuZn, niquelado |