


Accesorios para los sistemas de bus de campo
Pasacables de pared/panel
FKSDD RJ45SF 44



Tipo	FKSDD RJ45SF 44
N.º de ID	U3-00647
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Recto
Número de polos	4
Soporte del contacto	Plástico, PA6, Blanco
Carcasa abridada	Latón
Tipo de montaje	montaje en pared posterior
Rosca interna	M16 × 1,5
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, (insertado)
Conector B	Conector hembra, RJ45, Recto
Número de polos	8
Grado de protección	IP20

Cable	
Protocolo de red	Ethernet
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	50V
Corriente	1.5AA
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+75°C

Nota	
Nota	- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.

- Receptáculo hembra M12, recto, de 4 polos, con codificación D
- Conector hembra RJ45, recto, de 4 polos
- Blindado, CAT 5a
- En conformidad con RoHS
- Clase de protección: IP67 (M12); IP20 (RJ45)

M12 × 1





diagrama de conexiones

