

Technologie de sécurité

Interrupteur de sécurité mécanique

SI-LM40KHE-Q5A

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**



- Interrupteur de fin de course de sécurité pour la surveillance de la position
- Actionnement par rouleau 20 mm
- Tête d'actionnement orientable en pas de 90°
- Boîtier aluminium
- Mode de protection IP65
- 1 × contact N.F., 1 × contact N.O.

Type	SI-LM40KHE-Q5A
N° d'identification	3810865
Fonction	Commutateur de sécurité
Fonction de sortie	2 × contact N.F., libre de potentiel
Tension d'isolement nominale	500 V
Courant thermique conv.	10 A
Résistance aux ondes de surtension nominale	2.5 kV
Format	Rectangulaire
Matériau de boîtier	métal, Fonte d'alliage d'aluminium
Durée de vie mécanique	Cycles d'opérations : 1 × 10 ⁶
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-30...+80 °C
Mode de protection	IP65
Niveau de codage / protection contre les manipulations	faible