AD-MFS4-FKM4.4
Adaptateurs



Données techniques

Type	AD-MFS4-FKM4.4
N° d'identification	6634969
Connecteur A	Connecteur mâle, M8x1, Droit
Nombre de pôles	4
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Couple de serrage	0.5 … 0.6 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP67, (vissé)
Connecteur B	Connecteur femelle, M12x1, Droit
Nombre de pôles	4
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Couple de serrage	0.6 … 0.8 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Indice de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	4 A

Caractéristiques

- Connecteur femelle M12 – connecteur mâle M8, 4 pôles
- Conformité RoHS
- Mode de protection : IP67

Configuration de contact



schéma de connexions



Données techniques

Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-30…+80 °C

AD-MFS4-FKM4.4| 23-02-2025 19-38 | Sous réserve de modifications techniques