# BS12-0
# Connecteur confectionnable
# Connecteur mâle M16 × 0,75, droit



## Caractéristiques

- connexion soudée
- filetage PG9
- diamètre de ligne 6.0 … 8.0 mm

## Configuration de contact




## Données techniques

| | |
|---|---|
| Type | BS12-0 |
| N° d'identification | 6934767 |
| **Connecteur A** | Connecteur mâle, M16x0,75, Droit |
| Nombre de pôles | 12 |
| Contacts | Bronze, CuSn, doré |
| Corps isolant | Plastique, PBT UL94-V0, Noir |
| Corps de manchon | Plastique, PA, Noir |
| Écrou/vis de serrage | fonte de zinc, GD-Zn, nickelé |
| Filetage | PG9 |
| Diamètre extérieur du câble | 6…8 mm |
| Section conducteur/section raccordable | 0.14…0.25 mm² |
| Type de connexion | raccordement par vis/bornes |
| Durée de vie mécanique | > 500 Cycles de couplage et de découplage |
| Degré de pollution | 1 |
| **Caractéristiques électriques à +20°C** | |
| Tension nominale | 60 V |
| Intensité maximale admissible | 3 A |
| Résistance d'isolation | ≥ ≥ $10^8$ Ω |
| Résistance transversale | ≤ 3 mΩ |
| **Caractéristiques mécaniques et chimiques** | |
| Température ambiante (posé de manière fixe) | -40…+95 °C |

BS12-0 | 23-02-2025 19-30 | Sous réserve de modifications techniques