AIDA-POWER-CC
Connecteur confectionnable – push-pull suivant AIDA Connecteur mâle, droit

Connecteurs d'alimentation



Caractéristiques

- raccord par cage à ressort
- 5 pôles
- diamètre de ligne: 9.0 … 13.0 mm
- Section raccordable : 18-13 AWG
- conformité RoHS
- mode de protection: IP65 et IP67

Titre schéma de raccordement

Données techniques

Type	AIDA-POWER-CC
N° d'identification	6935632
Connecteur A	Connecteur mâle, Droit
Nombre de pôles	5
Contacts	CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, Noir
Corps de manchon	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Diamètre extérieur du câble	9…13 mm
Section conducteur/section raccordable	2.5 mm²
Type de connexion	technique de raccordement par cage à ressort
Durée de vie mécanique	> 500 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP65, IP67
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	24 V
Intensité maximale admissible	16 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10^{8} Ω
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40…+70 °C

AIDA-POWER-CC| 23-02-2025 19-25 | Sous réserve de modifications techniques