


# Accessoires

## Tube de protection pour les détecteurs de température THW-3-DN25K-A4-L050



- tube protecteur pour le montage de sondes de température
- diamètre sonde 3 mm
- Raccordement au processus Raccord laitier DN25 suivant DIN 11851
- Profondeur d'immersion 50 mm
- pour des applications dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique
- rugosité de surface Ra > 0,8 µm
- pour des applications dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique
- rugosité de surface Ra > 0,8 µm

### Description générale

Les tubes protecteurs sont conçus pour le montage antidéflagrant de sondes de températures. Lors du montage des tubes protecteurs, la sonde de température est en contact direct avec le milieu. La sonde peut être remplacée sans interruption du processus.

Type	THW-3-DN25K-A4-L050
N° d'identification	9910455
<b>Plage de température</b>	
Plage de mesure	-50...350 °C
Plage de mesure	-58...662 °F
Profondeur d'immersion (L)	50 mm
Diamètre extérieur	4 mm
<b>Données mécaniques</b>	
Matériau de boîtier	acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)
Diamètre intérieur	3.1 mm
Raccord de processus	raccord fileté suivant DIN11851
Résistance à la pression	40 bar
Couple de serrage max. de l'écrou de boîtier	100 Nm