


Accessoires

Tube de protection pour les détecteurs de température THW-6-G1/4-A4-L030



- tube protecteur pour le montage de sondes de température
- diamètre sonde 6 mm
- Raccordement au processus filetage extérieur G1/4"
- Profondeur d'immersion 30 mm

Description générale

Les tubes protecteurs servent à protéger les sondes de température contre les milieux agressifs et les pressions élevées. Lors du montage des tubes protecteurs, la sonde de température est en contact direct avec le milieu. La sonde peut être remplacée sans interruption du processus.

Type	THW-6-G1/4-A4-L030
N° d'identification	9910636
Plage de température	
Plage de mesure	-50...350 °C
	-58...662 °F
Profondeur d'immersion L	30 mm
Diamètre extérieur	9 mm
Données mécaniques	
Matériau de boîtier	acier inoxydable
Diamètre intérieur	6.2 mm
Raccord de processus	G 1/4" filetage extérieur
Résistance à la pression	400 bar
Couple de serrage max. de l'écrou de boîtier	100 Nm