


VT2-FKM5-FKM5-FSM5/YE

2-weg splitter – T-verdeler zonder kabel voor AIDA-safety



Technische gegevens


Type	VT2-FKM5-FKM5-FSM5/YE
Identnr.	100000152
I/O-verdeler	T-verdeler
Behuizing	kunststof, TPU, Geel
Connector A	Connector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.8 ... 1 Nm (max. waarde van het tegenstuk respec- teren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP65, IP67, IP68, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	Contraconnector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP65, IP67, IP68
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A

Kenmerken




- M12 × 1
- Gele behuizing
- Koppeling - connector - koppeling, 5-polig
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67

Contactconfiguratie



schakelplan



Technische gegevens

Isolatiweerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Elektrische weerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C