


DT06-6S-A-5/TXL

Deutsch-connector – Aansluitkabel



Technische gegevens


Type	DT06-6S-A-5/TXL
Identnr.	100000452
Connector A	Contraconnector, Deutsch DT, Recht
Aantal polen	6
Contacten	Messing, CuZn, Vernikkeld
Contactdrager	Kunststof, Thermoplast, Groen
Greep	Kunststof, TPU, UL 94, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, Siliconen
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, IP69K, (aangesloten)
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 6.9 mm ±0.25
Kabellengte	5 m
Kabelmantel	PUR, Zwart
Aderisolatie	PP
Aderdoorsnede	6 x 0.75 mm²
Draadopbouw	42 x 0.15 mm
Aderkleuren	GN, BN, WH, PK, GY, YE
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	48 V _{AC} /60 V _{DC}
Stroombelastbaarheid	6 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 12 x Ø
Buigcycli	≥ 4 Miljoen
Toegelaten versnelling	Max. 10 m/s²
Toegelaten verplaatsingssnelheid	1.67 m/s

Kenmerken




- Deutsch-connector DT06, recht, 6-polig
- Mantelmateriaal: TPE-U (PUR)
- Mantelkleur: zwart, vergelijkbaar met RAL 7021
- Geschikt voor kabelrupsen
- Vlamvertragend
- Halogeenvrij conform DIN VDE 0472 deel 815
- Conform RoHS
- Beschermingsklassen IP67 en IP69K
- kabellengte: 5.0 meter

Contactconfiguratie



schakelplan



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-25...+80 °C