


LEDWB225X150PW2-XQ


beeldverwerking – achtergrondlicht



Kenmerken

- beschermingsgraad: IP67
- kleur: wit
- spanningsvoeding: 24 VDC
- connector M12x1

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	LEDWB225X150PW2-XQ
Identnr.	3082488
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	wit
Color temperature	5000...+8300 K
LED-levensduur (L70)	50000 h
Kenmerken kleur 1	Wit
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 1650 mA
Max. stroomverbruik per kleur	1650 mA
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	180 x 272.7 x 24.5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, Thermoplastische kunststof
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Functieprincipe

Installatie direct achter het object, direct tegenover de sensor. Zeer diffuse oppervlakken en gelijkmatige helderheid, met lagere intensiteit dan andere lichten.