

Veiligheidstechnologie Mechanische veiligheidsschakelaar SI-LM40KHE-Q5A

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**



- Veiligheidsgrensschakelaar voor de positiebewaking
- Bediening d.m.v. rol 20 mm
- Bedieningskop draaibaar in stappen van 90°
- Aluminium behuizing
- Beschermingsklasse IP65
- 1x N.C.-, 1x N.O.-contact

Type	SI-LM40KHE-Q5A
Identnr.	3810865
Functie	Veiligheidsschakelaar
Uitgangsfunctie	2 x N.C., potentiaalvrij
Nominale isolatiespanning	500 V
Conv. thermische stroom	10 A
Nominale doorgangsweerstand	2.5 kV
Bouwvorm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	metaal, spuitgegoten aluminium legering
Mechanische levensduur	1 × 10 ⁶ schakelcycli
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-30...+80 °C
Beschermingsgraad	IP65
Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging	laag