

TL70BGYRAT

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnale modulară Preasamblat

Caracteristici tehnice

Tip	TL70BGYRAT
Nr. ID	3092372
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Albastru Verde Galben Roșu
Aperture angle degree	360 °
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Albastru, Se poate seta prin switch-uri DIP, 32 lm
Caracteristici culoare 2	Verde, Se poate seta prin switch-uri DIP, 92 lm
Caracteristici culoare 3	Galben, Se poate seta prin switch-uri DIP, 22 lm
Caracteristici culoare 4	Roșu, Se poate seta prin switch-uri DIP, 40 lm
Semnal acustic	Ajustabil cu cheie, 92 dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _a	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	420 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	30 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)
Timp de răspuns caracteristic	< 180 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL70
Dimensiuni	Ø 70 x 318.3 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Bloc de terminale
Număr de conductoare	8
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %



Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP65
- Terminal
- Culori: Albastru (CUL 1) / Verde (CUL 2) / Galben (CUL 3) / Roșu (CUL 4)
- Comutabil între funcție de iluminat constant și intermitent
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Intrări: PNP/NPN
- Configurare cu comutator DIP

Principiu de funcționare

Coloanele luminoase robuste multifuncționale sunt disponibile în multe configurații și sunt ușor de montat. Fiecare coloană poate fi alcătuită din până la cinci culori și, opțional alarmă acustică. Toate segmentele sunt configurabile cu comutatoare DIP. Sunt disponibile 5 culori: albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W) care pot fi folosite în orice combinație. Aranjarea culorilor poate fi modificată ulterior și, de asemenea, se pot adăuga mai multe culori. Prin modulul simplu e selectat portul respectiv. Sunt disponibile și versiuni preasamblate.

Caracteristici tehnice

Clasă de protecție	IP65
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

