

Tehnologie de siguranță

Întrerupător de siguranță mecanic

SI-LM40KHE-Q5A

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**



Tip	SI-LM40KHE-Q5A
Nr. ID	3810865
Funcție	Switch de siguranță
Funcție de ieșire	2 x NC (normal închis), Fără potențial
Tensiune nominală de izolare	500 V
Curent termoelectric convențional	10 A
Tensiune de ținere la impuls	2.5 kV
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Metal, Aliaj din aluminiu turnat sub presiune
Durata de viață din punct de vedere mecanic	1 x 10 ⁶ cicluri de comutare
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-30...+80 °C
Clasă de protecție	IP65
Nivel de codare/protecție la pătrundere	Jos

- Switch limitare de siguranță pentru monitorizare poziție
- Activat prin intermediul unei role 20 mm
- Capul de acționare poate fi rotit în secvențe de 90°
- Carcasa de aluminiu
- Grad de protecție IP65
- 1 x NC și 1 x NO