


SI-LM40KHE-Q5A

Безопасность персонала – Механический защитный переключатель



Технические характеристики

Тип	SI-LM40KHE-Q5A
ID №	3810865
Функция	Аварийный выключатель
Выходная функция	2 НЗ контакта, Беспотенциальный
Номинальное напряжение изоляции	500 В
Условный тепловой ток	10 А
Выдерживаемое импульсное напряжение	2.5 кВ
Конструкция	Прямоугольный
Материал корпуса	Металл,Алюминиевый сплав, литье под давлением
Механический срок службы	1 * 10 ⁶ Циклы переключения
Электрическое подключение	Разъем, M12
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-30...+80 °C
Степень защиты	IP65
Уровень кодирования/защита от не-санкционированного вмешательства	Низкий

Свойства

- Концевой выключатель безопасности для контроля положения
- Активация с помощью ролика 20 мм
- Головка может быть повернута с шагом 90°
- Алюминиевый корпус
- Степень защиты: IP65
- 1 x НЗ и 1 x НО контакт