


**Аксессуары**  
**Компрессионный фитинг**  
**Для датчиков температуры**  
**CF-M-3-G1/8-A4**



- Компрессионные фитинги для непосредственного монтажа температурных зондов TP
- Металлический компрессионный фитинг
- Для зонда с диаметром 3 мм
- Ввод с наружной резьбой G1/8 дюйма для технологического соединения

**Общее описание**

Компрессионные фитинги разработаны специально для непосредственного монтажа температурных датчиков. Обеспечивают возможность монтажа датчика на любую глубину. При монтаже с помощью фитинга датчик имеет непосредственный контакт со средой за счет чего достигается мгновенная реакция на изменение температуры.

Тип	CF-M-3-G1/8-A4
ID №	9910405

<b>Температурный диапазон</b>	
Диапазон измерения	-50...350 °C
Диапазон измерения	-58...662 °F

<b>Механические характеристики</b>	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L)
Материал уплотнителя	нерж. сталь
Внутренний диаметр	3.5 мм
Подключение к процессу	G 1/8", внешняя резьба
Устойчивость к давлению	100 бар
Макс. момент затяжки корпусной гайки	100 Нм