


Аксессуары

Гильза для термосопротивлений

Для датчиков температуры

THW-6-G1/4-A4-L100



- Гильза для монтажа датчиков температуры
- диаметр наконечника 6 мм
- Ввод с наружной резьбой G1/4" для технологического соединения
- Глубина погружения 100 мм

Общее описание

Гильзы защищают датчики температуры от воздействия агрессивных сред и высокого давления. Использование гильзы предотвращает прямой контакт со средой. Датчик может быть заменен без прерывания процесса.

Тип	THW-6-G1/4-A4-L100
ID №	9910762

Температурный диапазон

Диапазон измерения	-50...350 °C
Диапазон измерения	-58...662 °F
Глубина погружения (L)	100 мм
Внешний диаметр	9 мм

Механические характеристики

Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Внутренний диаметр	6.2 мм
Подключение к процессу	G 1/4", внешняя резьба
Устойчивость к давлению	400 бар
Макс. момент затяжки корпусной гайки	100 Нм