


# RSS RSS 843-15M


## Кабель Industrial Ethernet – Соединительный кабель



### Характеристики

- Ethernet кабель: 8-конт., AWG 24, с экранированием
- Материал оболочки: ПВХ, цвет: зеленый
- Диаметр оболочки: 7.3 мм
- Для постоянной установки
- UL сертификат
- Прямая вилка M12, 8-конт.
- Прямая вилка M12, 8-конт.
- Длина кабеля: 15 м

### Сечение кабеля



### Назначение контактов



### Технические характеристики

Тип	RSS RSS 843-15M
ID №	U7712-15
Разъем A	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, A-Кодировка
Кол-во контактов	8
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Разъем B	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, A-Кодировка
Кол-во контактов	8
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Синий, серый
Соединительная гайка / крепежный винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, IP69K, Только в стянутом состоянии

## Технические характеристики

Кабель	
Сетевой протокол	Ethernet, 843
Диаметр кабеля	Ø 7.3 мм
Длина кабеля	15 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Зеленый
Экран	да
Изоляция жил	PE (ПОЛИЭТИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	8 x 0.21 мм <sup>2</sup>
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	48 В
Ток	2 А
DC устойчивость (петля)	94 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	100 Ω (1 MHz)
номинальная электрическая емкость	46 pF/m
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 7 x Ø
Связанные циклы	≥ 4 миллион
в состоянии покоя	-40 °C...+80 °C
Другие характеристики	
Для использования в тяговых цепях	нет
Без галогенов	нет
Сертификаты	UL
Примечание:	
Примечание:	- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.