



**LED gösterge  
uyarı ışığı  
K50FLGRYB4P**



- LED, çok yönlü görünür
- Düz montaj
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Koruma sınıfları IP67/IP69K
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3) / Mavi (COL 4)
- Kabel, 2 m
- Betriebsspannung 18...30 VDC

**Kablo Bağlantı Şeması**




**İşlevsel prensip**

LED ekran, koruma sınıfı IP67 olan sağlam tasarımı sayesinde endüstriyel kullanım için uygundur. Pim atamasına bağlı olarak üç renkten biri, PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar veya yanıp söner. Tip kodundaki "2", LED'in yanıp sönmeye işlevini gösterir. Örneğin: Kahverengi ve siyah teli 24 VDC'ye bağladığınızda LED kırmızı yanıp sönmeye başlar. Ürünle birlikte gelen talimat kitapçığında daha ayrıntılı bir terminal programlama açıklaması bulabilirsiniz. Tüm renklerin yanıp sönmeye işlevini değiştirmek de mümkündür.

Kablo bağlantı şeması bir PNP giriş konfigürasyonunu gösterir. Bağlantı hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir talimat broşürü cihazlara dahildir.

<b>Tip kodu</b>	K50FLGRYB4P
<b>İdent no.</b>	3083446
<b>Purpose</b>	LED gösterge ışığı
<b>İşlev</b>	spot lamba
<b>Cascadable</b>	hayır
<b>Tasarım</b>	Silindirik, dışı
<b>Konektör ataması</b>	K50F
<b>Boyutlar</b>	50 x 76 x 44.6mm
<b>Gövde malzemesi</b>	Plastik, PC, Siyah
<b>Window material</b>	Polikarbonat, diffuse
<b>Kablo uzunluğu</b>	2 m
<b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>	PVC
<b>IP Derecesi</b>	IP67 / IP69K
<b>Ortam sıcaklığı</b>	-40...+50 °C
<b>Relative humidity</b>	0...95%
<b>Onaylar</b>	CE
<b>Çalışma voltajı</b>	18...30 VDC
<b>DC nominal çalışma akımı</b>	≤ 50 mA
<b>Tipik yanıt süresi</b>	< 250 msn
<b>Elektriksel bağlantı</b>	Kablolar
<b>Işık tipi</b>	yeşil kırmızı sarı mavi
<b>Dimmable</b>	hayır

**LED gösterge  
uyarı ışığı  
K50FLGRYB4P****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	