

LED gösterge Modüler sinyal ışığı Ön montajlı TL70BGYRAT

Tip kodu İdent no.	TL70BGYRAT 3092372
Purpose İşlev Cascadable Tasarım Konektör ataması Gövde malzemesi Window material LED kullanım ömrü (L70) IP Derecesi Ortam sıcaklığı Relative humidity Onaylar	LED gösterge ışığı kule ışığı hayır Dişsiz silindirik TL70 Plastik, PC, Siyah Polikarbonat, diffuse 50000 h IP65 -40...+50 °C 0...95% CE, UL listeli
Çalışma voltajı Tipik yanıt süresi Elektriksel bağlantı	12...30 VDC < 180 msn Vidalı terminal bağlantısı
Işık tipi Aperture angle degree Dimmable Beeper sound Volume	mavi yeşil sarı kırmızı 360 ° hayır Tuşla ayarlanabilir 92 dB

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP65
- Terminal
- Renkler: Mavi (COL 1) / Yeşil (COL 2) / Sarı (COL 3) / Kırmızı (COL 4)
- Sürekli yanma ve yanıp sönme işlevi arasında geçiş yapılabilir
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Girişler: PNP/NPN
- DIP anahtarıyla yapılandırma

İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli kule ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her kule beş renk segmentine kadar ve isteğe bağlı olarak bir çağrı cihazından oluşturulabilir. Tüm segmentler DIP anahtarlarıyla yapılandırılabilir.

Her kombinasyonda kullanabilen mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S) ve beyaz (B) olmak üzere 5 renk mevcuttur.

Segmentlerin ayarlanması sonradan değiştirilebilir ve daha fazla segment de eklenebilir. Temel modülle ilgili port seçilir. Ön montajlı sürümler de bulunmaktadır.

