

Güvenlik teknolojisi

Mekanik güvenlik anahtarı

SI-LM40KHE-Q5A

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available



Tip	SI-LM40KHE-Q5A
Tanıt. no.	3810865
İşlev	Güvenlik Anahtarı
Çıkış işlevi	2 x NK kontak, Potansiyelsiz
Nominal yalıtım gerilimi	500 V
Geleneksel ısı akım	10 A
İmpuls direnç gerilimi	2.5 kV
Tasarım	Dikdörtgen
Gövde malzemesi	Metal, Kalıp döküm alüminyum alaşımı
Mekanik ömür	1 x 10 ⁶ anahtarlama döngüsü
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-30...+80 °C
IP Derecesi	IP65
Kodlama seviyesi/kurcalama koruması	Düşük

- Konum izleme için güvenlik sınırı anahtarı
- 20 mm'lik bir rulo yoluyla etkinleştirilir
- Aktüatör kafası 90°'lik adımlarla döndürülebilir
- Alüminyum gövde
- Koruma sınıfı IP65
- 1 x NK ve 1 x NO kontak