



CANopen için piconet tek başına modülü 2-channel Pulse Width Modulation (PWM) SCOB-0002D-0002




- Pulse width modulation
- 2-channel
- 2.5 A per channel
- Configuration interface
- Parameterizable functions
- Supported via I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67

Tip	SCOB-0002D-0002
Tanit. no.	6824122
Kanal sayısı	2
Operating / load voltage	20...29 VDC
Operating current	≤ 25 mA
Fieldbus iletim hızı	10 kbps ...1 Mbps
Fieldbus adresleme	0 to 99
Servis arayüzü	parameterisation via I/O-ASSISTANT
Electrical isolation	Fieldbus to operational voltage
V/R output	0.5 A short-circuit proof
Kanal başına çıkış akımı	2.5
Yük tipi	resistive, inductive
Base frequency	1 Hz...10 kHz (default 250 Hz)
Duty factor	0...100 % (t ON > 750 ns, t OFF > 500 ns)
Çözünürlük	10 Bit
Freewheeling diode	on the outputs
Boyutlar (W x L x H)	30 x 175 x 26.5 mm
Titreşim testi	EN 60068-2-6 uyarınca
Darbe testi	acc. to DIN EN 60068-2-27
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 uyarınca
IP Derecesi	IP67
Onaylar	CE, cULus


M12 × 1 Fieldbus



M12 × 1 Çıkış



M8 × 1 Güç Besleme



$$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4 \text{ A}$$