


BMWS8151-8.5

Sahada montajı yapılabilir konektör
Dişi konektör, M12 × 1, düz



Teknik Veriler


Tip	BMWS8151-8.5
Tanıt. no.	6904721
Konektör A	Dişi, M12 × 1, Düz, B kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	kalıp döküm çinko, GD-Zn, nickel-plated, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Screw-in thread	M18 × 1
External diameter of the cable	6...8.5 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.75 mm²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP
Koruyucu	evet
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	125 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 3 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ambient temperature range (stationary)	-25...+85 °C

Özellikler



- PROFIBUS-DP uygulamalarında kullanım için
- 12 Mbps'ye kadar
- Iris yayı bağlantısı üzerinden koruma
- B kodlama
- Metal gövde
- Screw-clamp terminal
- 5-pin
- M18 × 1 metric screw-in thread
- Cable diameter 6.0...8.5 mm

Kontak ataması



Teknik Veriler

Not

Not

- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.