


WKM43-4-WSM43

Güç kaynağı kablosu, PUR – Uzatma kablosu



Teknik Veriler


Tip	WKM43-4-WSM43
Tanıt. no.	6913916
Konektör A	Dişi, 7/8 inç-16 UN, Açılı
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, açılı
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
Kablo	
Kablo çapı	Ø 7.5 mm ±0.30
Cable length	4 m
Cable jacket	PUR, Gri
Koruma	hayır

Özellikler




- Güç kablosu: 4 × 1,5 mm²
- Kılıf malzemesi: PUR, renk: gri
- Kılıf çapı: 7,5 mm
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Yağa dayanıklı ve alev geciktirici
- Halojensiz
- 7/8 inç erkek, açılı
- 7/8 inç dişi, açılı
- Kablo uzunluğu: 4,0 m

Kablo Kesit Alanı



Kontak ataması



Teknik Veriler

Kablo damarı yalıtımı	PP
Çekirdek kesit alan	4 x 1.5 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	84 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	BK, RD, GN, WH
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	300 V
Test voltajı	500 V
Akım	12 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Ortam sıcaklığı (sabit)	-50...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-25...+80 °C
Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)	-25...+80 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	evet
Halojensiz	evet
Yağa dayanıklı	evet
Alev geciktirici	evet

Devre şeması

