


Übersicht Konfektionierbare Steckverbinder







Konfektionierbare Steckverbinder

Inhalt

Sensor und Aktuator-Anschluss	
M8	4
M12	8
M12 für Duo-Kabel	14
7/8"	16
M16	18
M23	20
Ventilsteckverbinder	
Ventilsteckverbinder	22
PROFIBUS-DP	
M12	24
Sub-D	24
CAN/DeviceNet	
M12	26
7/8"	26
Ethernet	
M8	28
M12	28
RJ45	28
Foundation Fieldbus/PROFIBUS-PA	
M12	30
AIDA	
M12 Safety	32
RJ45 Push Pull	32
Power Push Pull	32
Spannungsversorgung	
7/8"	34
M16	34



M8, A-codiert













Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6905404 1	HA5131-0	Kupplung	gerade	3	2.55.1 mm	0.140.34 mm ²	Schneidklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
6905405 1	HA5141-0	Kupplung	gerade	4	2.55.1 mm	0.140.34 mm ²	Schneidklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
6905402 2	HAS5131-0	Stecker	gerade	3	2.55.1 mm	0.140.34 mm ²	Schneidklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
6905403 2	HAS5141-0	Stecker	gerade	4	2.55.1 mm	0.140.34 mm ²	Schneidklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
6901030 3	B5133-0	Kupplung	gerade	3	3.55.0 mm	0.140.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6901031 ③	B5143-0	Kupplung	gerade	4	3.55.0 mm	0.140.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6901012 4	BS5133-0	Stecker	gerade	3	3.55.0 mm	0.140.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6901013 4	BS5143-0	Stecker	gerade	4	3.55.0 mm	0.140.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6904910 5	B5131-0	Kupplung	gerade	3	3.55.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6904915 (5)	B5141-0	Kupplung	gerade	4	3.55.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6901010 6	BS5131-0	Stecker	gerade	3	3.55.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6901011 6	BS5141-0	Stecker	gerade	4	3.55.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6904810 7	B5231-0	Kupplung	gewinkelt	3	3.55.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6904815 7	B5241-0	Kupplung	gewinkelt	4	3.55.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6901110 8	BS5231-0	Stecker	gewinkelt	3	3.55.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6901111 8	BS5241-0	Stecker	gewinkelt	4	3.55.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6902700 9	H5131-0	Kupplung	gerade	3	4.05.0 mm	0.140.34 mm ²	Eindringtechnik	Kunststoff	Zink-Aluminium	•
6902720 9	H5141-0	Kupplung	gerade	4	4.05.0 mm	0.140.34 mm ²	Eindringtechnik	Kunststoff	Zink-Aluminium	•
6902710 10	HS5131-0	Stecker	gerade	3	4.05.0 mm	0.140.34 mm ²	Eindringtechnik	Kunststoff	Zink-Aluminium	•
6902730 10	HS5141-0	Stecker	gerade	4	4.05.0 mm	0.140.34 mm ²	Eindringtechnik	Kunststoff	Zink-Aluminium	•
6902800 11	H5231-0	Kupplung	gewinkelt	3	4.05.0 mm	0.140.34 mm ²	Eindringtechnik	Kunststoff	Zink-Aluminium	•
6902820 11	H5241-0	Kupplung	gewinkelt	4	4.05.0 mm	0.140.34 mm ²	Eindringtechnik	Kunststoff	Zink-Aluminium	•
6902810 12	HS5231-0	Stecker	gewinkelt	3	4.05.0 mm	0.140.34 mm ²	Eindringtechnik	Kunststoff	Zink-Aluminium	•
6902830 12	HS5241-0	Stecker	gewinkelt	4	4.05.0 mm	0.140.34 mm ²	Eindringtechnik	Kunststoff	Zink-Aluminium	



M8, A-codiert | Fortsetzung



ldent-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6935010 1	FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5	Stecker	gerade	4	5.06.5 mm	0.140.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Messing	Messing	•
400000000	FW PDVPM0220 CA C 040C	Vl		2	40. 55	0.14 0.5	Calcurate Idamana a calcular	V et et eff	Manaina	_
100002292 ②	FW-PRKPM0320-SA-S-0406	Kupplung	gerade	3	4.0 5.5 mm	0.14 0.5 mm²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Messing	<u> </u>
100002293 2	FW-PRKPM0420-SA-S-0406	Kupplung	gerade	4	4.0 5.5 mm	0.14 0.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
100002294 ③	FW-PRSPM0320-SA-S-0406	Stecker	gerade	3	4.0 5.5 mm	0.14 0.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
100002295 ③	FW-PRSPM0420-SA-S-0406	Stecker	gerade	4	4.0 5.5 mm	0.14 0.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•



M12, A-codiert



Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6905407 1	HA8141-0	Kupplung	gerade	4	4.05.1 mm	0.140.34 mm ²	Schneidklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
6905406 ②	HAS8141-0	Stecker	gerade	4	4.05.1 mm	0.140.34 mm ²	Schneidklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
6905401 ③	HA8241-0	Kupplung	gewinkelt	4	4.05.1 mm	0.140.34 mm ²	Schneidklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
6905400 4	HAS8241-0	Stecker	gewinkelt	4	4.05.1 mm	0.140.34 mm ²	Schneidklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
6905409 5	HA8141-16	Kupplung	gerade	4	6.08.0 mm	0.340.75 mm ²	Schneidklemmanschluss	Kunststoff	Messing	_
6905408 6	HAS8141-16	Stecker	gerade	4	6.08.0 mm	0.340.75 mm ²	Schneidklemmanschluss	Kunststoff	Messing	-
69049 7	B8141-0	Kupplung	gerade	4	4.06.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Kunststoff	•
6904601 7	B8151-0	Kupplung	gerade	5	4.06.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Kunststoff	•
69048 8	B8241-0	Kupplung	gewinkelt	4	4.06.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Kunststoff	•
6904602 8	B8251-0	Kupplung	gewinkelt	5	4.06.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Kunststoff	•
6904901 7	B8141-0/PG9	Kupplung	gerade	4	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Kunststoff	•
6904604 7	B8151-0/9	Kupplung	gerade	5	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Kunststoff	•
6904801 8	B8241-0/PG9	Kupplung	gewinkelt	4	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Kunststoff	•
6904603 8	B8251-0/9	Kupplung	gewinkelt	5	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Kunststoff	•
69010 9	BS8141-0	Stecker	gerade	4	4.06.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6904611 9	BS8151-0	Stecker	gerade	5	4.06.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
69011 10	BS8241-0	Stecker	gewinkelt	4	4.06.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6904612 10	BS8251-0	Stecker	gewinkelt	5	4.06.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6901003 9	BS8141-0/PG9	Stecker	gerade	4	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6901103 10	BS8241-0/PG9	Stecker	gewinkelt	4	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6904615 10	BS8251-0/9	Stecker	gewinkelt	5	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6904605 11	B8181-0	Kupplung	gerade	8	6.08.0 mm	0.140.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6901004 12	BS8181-0	Stecker	gerade	8	6.08.0 mm	0.140.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6934339 13	B8281-0	Kupplung	gewinkelt	8	6.08.0 mm	0.140.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6930862 14	BS8281-0	Stecker	gewinkelt	8	6.08.0 mm	0.140.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	-



M12, A-codiert | Fortsetzung









Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6604052 1	B81121-0/PG9	Kupplung	gerade	12	6.08.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6604053 ②	BS81121-0/PG9	Stecker	gerade	12	6.08.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	
6936122 4	BS82121-0/PG9	Stecker	gewinkelt	12	6.08.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6933589 2	BMS8141-0	Stecker	gerade	4	2.53.5 mm	0.250.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6935145 ①	BM8141-0	Kupplung	gerade	4	4.06.0 mm	0.250.75 mm²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6935888 1	BM8151-0	Kupplung	gerade	5	4.06.0 mm	0.250.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6935889 ③	BM8241-0	Kupplung	gewinkelt	4	4.06.0 mm	0.250.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6935890 ③	BM8251-0	Kupplung	gewinkelt	5	4.06.0 mm	0.250.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6936159 1	BM8141-0/PG9	Kupplung	gerade	4	6.08.0 mm	0.140.75 mm²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6604162 1	BM8151-0/PG9	Kupplung	gerade	5	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6930375 5	CMB8141-0	Kupplung	gerade	4	6.08.0 mm	0.140.75 mm²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•
6930145 (5)	CMB8151-0	Kupplung	gerade	5	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•
6931450 (5)	CMB8181-0	Kupplung	gerade	8	6.08.0 mm	0.140.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•
6930792 6	CMBS8181-0	Stecker	gerade	8	6.08.0 mm	0.140.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•
6604005 6	CMBS8141-0	Stecker	gerade	4	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•
6930161 6	CMBS8151-0	Stecker	gerade	5	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•
6932405 7	CMB8241-0	Kupplung	gewinkelt	4	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	-
6930215 7	CMB8251-0	Kupplung	gewinkelt	5	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•
6932024 7	CMB8281-0	Kupplung	gewinkelt	8	6.08.0 mm	0.140.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•
6932581 8	CMBS8241-0	Stecker	gewinkelt	4	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	
6930216 8	CMBS8251-0	Stecker	gewinkelt	5	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	-



M12, A-codiert | Fortsetzung



Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
100002283 1	FW-ERKPM0416-SA-S-0408	Kupplung	gerade	4	4.0 8.0 mm	0.25 1.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
100002285 1	FW-ERKPM0516-SA-S-0408	Kupplung	gerade	5	4.0 8.0 mm	0.25 1.5 mm²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
100002286 ③	FW-EWKPM0416-SA-S-0408	Kupplung	gewinkelt	4	4.0 8.0 mm	0.25 1.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
100002287 ③	FW-EWKPM0516-SA-S-0408	Kupplung	gewinkelt	5	4.0 8.0 mm	0.25 1.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
100002288 ②	FW-ERSPM0416-SA-S-0408	Stecker	gerade	4	4.0 8.0 mm	0.25 1.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
100002289 ②	FW-ERSPM0516-SA-S-0408	Stecker	gerade	5	4.0 8.0 mm	0.25 1.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
100002290 4	FW-EWSPM0416-SA-S-0408	Stecker	gewinkelt	4	4.0 8.0 mm	0.25 1.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
100002291 4	FW-EWSPM0516-SA-S-0408	Stecker	gewinkelt	5	4.0 8.0 mm	0.25 1.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Messing	•
100002047 ⑤	FW-ERKPM0426-SA-P-0408	Kupplung	gerade	4	4.0 8.0 mm	0.14 0.75 mm²	Push-In-Anschluss	Kunststoff	Messing	•
100002534 5	FW-ERKPM0526-SA-P-0408	Kupplung	gerade	5	4.0 8.0 mm	0.14 0.75 mm ²	Push-In-Anschluss	Kunststoff	Messing	•
100002048 6	FW-ERSPM0426-SA-P-0408	Stecker	gerade	4	4.0 8.0 mm	0.14 0.75 mm²	Push-In-Anschluss	Kunststoff	Messing	•
100002535 6	FW-ERSPM0526-SA-P-0408	Stecker	gerade	5	4.0 8.0 mm	0.14 0.75 mm ²	Push-In-Anschluss	Kunststoff	Messing	•



M12 für Duo-Kabel (2 Leitungsabgänge), A-codiert



Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6934720 1	VBB8141-0	Kupplung	gerade	4	2.13.0/4.05.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6934722 1	VBB8151-0	Kupplung	gerade	5	2.13.0/4.05.0 mm	0.140.75 mm²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6930061 2	VBBS8141-0	Stecker	gerade	4	2.13.0/4.05.0 mm	0.140.75 mm²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6934721 2	VBBS8151-0	Stecker	gerade	5	2.13.0/4.05.0 mm	0.140.75 mm²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6930073 ③	DBS8141-0	Stecker	gerade	4	2.13.0/4.05.0 mm	0.140.75 mm²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Kunststoff	-



7/8"



Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6914501 1	B4131-0/9	Kupplung	gerade	3	6.08.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Aluminium	•
6914504 1	B4141-0/9	Kupplung	gerade	4	6.08.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Aluminium	•
6914502 2	BS4131-0/9	Stecker	gerade	3	6.08.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Aluminium	_
6914550 2	BS4140-0/9	Stecker	gerade	4	6.08.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Aluminium	•
6904717 ③	B4151-0/9	Kupplung	gerade	5	6.08.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6904718 4	BS4151-0/9	Stecker	gerade	5	6.08.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6901114 5	B4231-0/9	Kupplung	gewinkelt	3	6.08.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	_
6901021 5	B4241-0/9	Kupplung	gewinkelt	4	6.08.0 mm	0.141.5 mm²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	_
6901113 5	B4251-0/9	Kupplung	gewinkelt	5	6.08.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6933448 6	BS4231-0/9	Stecker	gewinkelt	3	6.08.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	_
6901020 6	BS4241-0/9	Stecker	gewinkelt	4	6.08.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	_
6901112 6	BS4251-0/9	Stecker	gewinkelt	5	6.08.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6914526 3	B4151-0/11	Kupplung	gerade	5	8.010.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Aluminium	•
6914511 1	B4131-0/11	Kupplung	gerade	3	8.010.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Aluminium	_
6914512 1	B4141-0/11	Kupplung	gerade	4	8.010.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Aluminium	_
6932844 1	B4152-0/11	Kupplung	gerade	5	8.010.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Aluminium	_
6914518 2	BS4141-0/11	Stecker	gerade	4	8.010.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Aluminium	_
6914507 ②	BS4151-0/11	Stecker	gerade	5	8.010.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Aluminium	•
6904720 ③	B4131-0/13.5	Kupplung	gerade	3	10.012.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6904715 3	B4151-0/13.5	Kupplung	gerade	5	10.012.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6904719 4	BS4131-0/13.5	Stecker	gerade	3	10.012.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	_
6904716 4	BS4151-0/13.5	Stecker	gerade	5	10.012.0 mm	0.141.0 mm²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6914509 1	B4141-0/13.5	Kupplung	gerade	4	10.012.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Aluminium	•
6914510 2	BS4141-0/13.5	Stecker	gerade	4	10.012.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Aluminium	•
6914520 1	B4151-0/16	Kupplung	gerade	5	12.014.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Aluminium	•
6914519 2	BS4151-0/16	Stecker	gerade	5	12.014.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Aluminium	•



M16



Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6934727 1	BK4-0	Kupplung	gerade	4	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6934729 1	BK5-0	Kupplung	gerade	5	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	
6934731 1	BK6-0	Kupplung	gerade	6	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	
6934733 1	BK7-0	Kupplung	gerade	7	6.08.0 mm	0.14 0.75 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	
6934736 ①	BK8-0	Kupplung	gerade	8	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6934741 ①	BK12-0	Kupplung	gerade	12	6.08.0 mm	0.140.25 mm²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6934765 1	BK14-0	Kupplung	gerade	14	6.08.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	
6934742 1	BK16-0	Kupplung	gerade	16	6.08.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	
6934766 1	BK19-0	Kupplung	gerade	19	6.08.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6934728 ②	BS4-0	Stecker	gerade	4	6.08.0 mm	0.140.75 mm²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6934730 2	BS5-0	Stecker	gerade	5	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	
6934732 2	BS6-0	Stecker	gerade	6	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	
6934734 2	BS7-0	Stecker	gerade	7	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	
6934737 ②	BS8-0	Stecker	gerade	8	6.08.0 mm	0.140.75 mm²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6934767 2	BS12-0	Stecker	gerade	12	6.08.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6934743 2	BS14-0	Stecker	gerade	14	6.08.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	_
6934744 2	BS16-0	Stecker	gerade	16	6.08.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	_
6934745 2	BS19-0	Stecker	gerade	19	6.08.0 mm	0.140.25 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	-



M23




Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6604093 1	FW-M23ST12Q-G-CP-ME-XX-10	Stecker	gerade	12	6.08.0 mm	0.251.0 mm ²	Crimpkontakt	Messing	Messing	-
6604070 1	FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10	Stecker	gerade	12	6.08.0 mm	0.251.0 mm ²	Lötkontakt	Messing	Messing	•
6604051 1	FW-M23ST19Q-G-CP-ME-XX-10	Stecker	gerade	19	6.08.0 mm	0.251.0 mm ²	Crimpkontakt	Messing	Messing	•
6604208 1	FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10	Stecker	gerade	19	6.08.0 mm	0.251.0 mm ²	Lötkontakt	Messing	Messing	-
6604069 2	FW-M23KU17O-G-CP-ME-SH-14.5	Kupplung	gerade	17	7.714.5 mm	0.251.0 mm ²	Crimpkontakt	Messing	Messing	•
6604067 ③	FW-M23ST17Q-G-CP-ME-SH-14.5	Stecker	gerade	17	7.714.5 mm	0.251.0 mm ²	Crimpkontakt	Messing	Messing	•
6604066 4	FW-M23KU17O-W-CP-ME-SH-14.5	Kupplung	gewinkelt	17	7.714.5 mm	0.251.0 mm ²	Crimpkontakt	Messing	Messing	_
6604068 (5)	FW-M23ST17Q-W-CP-ME-SH-14.5	Stecker	gewinkelt	17	7.714.5 mm	0.251.0 mm ²	Crimpkontakt	Messing	Messing	



Ventilsteckverbinder

Ventilsteckverbinder



Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
8028723 1	VC-AC21-0.220-K	Stecker	Bauform A	2+PE	6.08.0 mm	0.251.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	-	•
8028728 ②	VC-AC21-11.024-K	Stecker	Bauform A	2+PE	6.08.0 mm	0.251.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	-	•
8031583 1	VC-AC31-0.220-K	Stecker	Bauform A	3+PE	6.08.0 mm	0.251.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	-	-
8031584 2	VC-AC31-11.024-K	Stecker	Bauform A	3+PE	6.08.0 mm	0.251.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	-	-
8028724 3	VC-BC21-0.220-K	Stecker	Bauform B	2+PE	6.08.0 mm	0.251.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	-	•
8028729 4	VC-BC21-11.024-K	Stecker	Bauform B	2+PE	6.08.0 mm	0.251.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	-	_
8028725 ③	VC-IC21-0.220-K	Stecker	Bauform BI	2+PE	6.08.0 mm	0.251.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	-	_
8028730 4	VC-IC21-11.024-K	Stecker	Bauform BI	2+PE	6.08.0 mm	0.251.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	-	•
8028726 (5)	VC-CC8.21-0.220-K	Stecker	Bauform C	2+PE	4.06.0 mm	0.140.34 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	-	•
8028731 6	VC-CC8.21-11.024-K	Stecker	Bauform C	2+PE	4.06.0 mm	0.140.34 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	-	-
8028727 5	VC-CC9.21-0.220-K	Stecker	Bauform CI	2+PE	4.06.0 mm	0.140.34 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	-	_
8028732 6	VC-CC9.21-11.024-K	Stecker	Bauform CI	2+PE	4.06.0 mm	0.140.34 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	-	_




PROFIBUS-DP

M12, B-codiert



Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6904721 1	BMWS8151-8.5	Kupplung	gerade	5	6.08.5 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•
6904722 ②	BMSWS8151-8.5	Stecker	gerade	5	6.08.5 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•
6904723 ③	BMWS8251-8.5	Kupplung	gewinkelt	5	6.08.5 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•
6904724 4	BMSWS8251-8.5	Stecker	gewinkelt	5	6.08.5 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•
6604210 ①	FW-M12KU5W-G-ZF-ME-SH-9	Kupplung	gerade	5	7.09.0 mm	0.140.75 mm²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•
6604211 2	FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9	Stecker	gerade	5	7.09.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•

Sub-D



Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6604221 1	FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5	Stecker	gerade	9	6.08.0 mm	-	Schneidklemmanschluss	Zinkdruckguss	-	•
6604220 ②	FW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8.5	Stecker	gewinkelt	9	6.08.0 mm	-	Schneidklemmanschluss	Zinkdruckguss	-	•
				_						
6780088 ③	6GK1500-0FC10	Stecker	gerade	9	6.08.0 mm	_	Schneidklemmanschluss	Kunststoff	-	
6780101 4	6ES7972-0BB52-0XA0-IP20FC-PG	Stecker	gewinkelt	9	6.08.0 mm	-	Schneidklemmanschluss	Kunststoff	-	-
6780102 5	6ES7972-0BB52-0XA0-IP20FC	Stecker	gewinkelt	9	6.08.0 mm	-	Schneidklemmanschluss	Kunststoff	-	



CAN/DeviceNet™

M12, A-codiert



Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6904604 1	B8151-0/9	Kupplung	gerade	5	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Kunststoff	•
6904613 2	BS8151-0/9	Stecker	gerade	5	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Kunststoff	•
6904603 ③	B8251-0/9	Kupplung	gewinkelt	5	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Kunststoff	•
6904615 4	BS8251-0/9	Stecker	gewinkelt	5	6.08.0 mm	0.140.75 mm²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•

7/8"



Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6901113 1	B4251-0/9	Kupplung	gewinkelt	5	6.08.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6901112 2	BS4251-0/9	Stecker	gewinkelt	5	6.08.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6904717 ③	B4151-0/9	Kupplung	gerade	5	6.08.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6904718 4	BS4151-0/9	Stecker	gerade	5	6.08.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6004715	P4151 0/12 5	Kunnlung	garada	E	10.012.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckauss	_
6904715 ③	B4151-0/13.5	Kupplung	gerade	<u> </u>	10.012.0 IIIII	0.141.0 111111	Schraubkiehimanschluss	Kuliststoli	Zinkdruckguss	
6904716 4	BS4151-0/13.5	Stecker	gerade	5	10.012.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•




Ethernet

M8, A-codiert – M12, D-codiert



Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6935010 1	FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5	Stecker	gerade	4	5.06.5 mm	0.140.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Messing	Messing	•
6604219 2	FW-M12KU5D-G-SB-ME-SH-8	Kupplung	gerade	4	5.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•
6604218 3	FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8	Stecker	gerade	4	5.08.0 mm	0.140.75 mm²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•
6604282 3	CMBSD8141-0/PG9	Stecker	gerade	4	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•
6604239 4	CMBSD8241-0/PG9	Stecker	gewinkelt	4	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	-
6930792 3	CMBS8181-0	Stecker	gerade	8	6.08.0 mm	0.140.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	•

RJ45



Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6780031 1	6GK1901-1BB10-2AA0/FC-RJ45	Stecker	gerade	4	6.08.0 mm	-	Schneidklemmanschluss	Metall	-	•
6932658 2	CONNECTOR-FW-RJ45S-84-IDC	Stecker	gerade	8	5.59.0 mm	0.140.34 mm ²	Schneidklemmanschluss	Zinkdruckguss	-	•
6935058 ③	CONNECTOR-FW-RJ45S-86-IDC-CAT-6	Stecker	gerade	8	5.58.5 mm	0.140.34 mm ²	Schneidklemmanschluss	Zinkdruckguss	_	_



FOUNDATION™ fieldbus , PROFIBUS-PA

M12, A-codiert




Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6904702 1	BMS8141-0/9	Kupplung	gerade	4	4.09.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Messing	•
6904701 ②	BMSS8141-0/9	Stecker	gerade	4	4.09.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Zinkdruckguss	Messing	•
6914538 ③	BKV8140-0/9	Kupplung	gerade	4	4.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Edelstahl	•
6914537 4	BSV8140-0/9	Stecker	gerade	4	4.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Edelstahl	•
6914540 5	BKV8240-0/9	Kupplung	gewinkelt	4	4.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Edelstahl	•
6914539 6	BSV8240-0/9	Stecker	gewinkelt	4	4.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Edelstahl	•



AIDA

M12 Safety, A-codiert



Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6936233 1	BM8151-0/PG9/YE	Kupplung	gerade	5	4.08.0 mm	0.251.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6936232 ②	BMS8151-0/PG9/YE	Stecker	gerade	5	4.08.0 mm	0.251.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•

RJ45 Push Pull



Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6935631 1	AIDA-RJ45-CC	Stecker	gerade	4	4.011.0 mm	0.140.34 mm ²	Schneidklemmanschluss	Zinkdruckguss	-	•

Power Push Pull



Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6935632 1	AIDA-POWER-CC	Stecker	gerade	5	9.013.0 mm	-	Zugfederanschlusstechnik	Zinkdruckguss	-	•



Spannungsversorgung

7/8"



Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6904717 1	B4151-0/9	Kupplung	gerade	5	6.08.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6904718 ②	BS4151-0/9	Stecker	gerade	5	6.08.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6901113 ③	B4251-0/9	Kupplung	gewinkelt	5	6.08.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6901112 4	BS4251-0/9	Stecker	gewinkelt	5	6.08.0 mm	0.141.5 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Zinkdruckguss	•
6914551 _⑤	BK4140-0/9	Kupplung	gerade	4	6.08.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Aluminium	
6914550 6	BS4140-0/9	Stecker	gerade	4	6.08.0 mm	0.141.0 mm ²	Schraubklemmanschluss	Kunststoff	Aluminium	•

M16



Ident-No.	Bezeichnung	Ausführung	Geometrie	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Anschlussart	Gehäuse	Überwurfmutter	Verfügbarkeit
6934727 1	BK4-0	Kupplung	gerade	4	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6934729 1	BK5-0	Kupplung	gerade	5	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6934731 1	BK6-0	Kupplung	gerade	6	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	_
6934728 2	BS4-0	Stecker	gerade	4	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	_
6934730 2	BS5-0	Stecker	gerade	5	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	-
6934732 2	BS6-0	Stecker	gerade	6	6.08.0 mm	0.140.75 mm ²	Lötkontakt	Kunststoff	Zinkdruckguss	-

TURCK

Over 30 subsidiaries and 60 representations worldwide!



www.turck.com