




## Technische Daten

Strombelastbarkeit	16 A
<b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b>	
Umgebungstemperatur (fest)	-30...+90 °C
Zulassungen	cULus
<b>Hinweis</b>	
VORSICHT: STROMSTOßGEFAHR! NICHT UNTER LAST TRENNEN!	
- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.	

## Derating-Kurve



## Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW13), Gabelschlüssel für M12 (SW14)
	RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG	100003327	Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; M12-Stecker, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau
	FW-ERKPM0514-PL-S-0813	100008139	Konfektionierbare Kupplung, M12-Power, L-codiert, gerade, 4-polig + FE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 13 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube
	FW-ERSPM0514-PL-S-0813	100008140	Konfektionierbarer Stecker, M12-Power, L-codiert, gerade, 4-polig + FE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 13 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube