

Your Global Automation Partner

# TURCK



Anschlussstechnik  
Vorzugsprogramm

## M8 Anschlussleitung

Produktbezeichnung	Ident-No.	Ausführung	Polzahl	Leitungslänge	LED	Schirm	Geometrie	Mantelmaterial
PSG3M-2/TXL	6625562	Stecker	3	2	-	-	gerade	PUR
PSG3M-5/TXL	6625563		3	5	-	-		
PSG3M-10/TXL	6625564		3	10	-	-		
PKG3M-2/TXL	6625550		3	2	-	-		
PKG3M-5/TXL	6625551		3	5	-	-		
PKG3M-10/TXL	6625552		3	10	-	-		
PKG3M-2/TEL	6625058		3	2	-	-		
PKG3M-5/TEL	6625059		3	5	-	-		
PKG3M-10/TEL	6625060		3	10	-	-		
PKW3M-2/TXL	6625556		Kupplung	3	2	-		
PKW3M-5/TXL	6625557	3		5	-	-		
PKW3M-10/TXL	6625558	3		10	-	-		
PKW3M-2/TEL	6625064	3		2	-	-		
PKW3M-5/TEL	6625065	3		5	-	-		
PKW3M-10/TEL	6625066	3		10	-	-		
PKW3M-P7X2-2/TXL	6626202	3		2	●	-		
PKW3M-P7X2-5/TXL	6626206	3		5	●	-		
PKW3M-P7X2-10/TXL	6626210	3		10	●	-		
PSG4M-2/TXL	6625565	Stecker		4	2	-	-	gerade
PSG4M-5/TXL	6625566		4	5	-	-		
PSG4M-10/TXL	6625567		4	10	-	-		
PKG4M-2/TXL	6625553		4	2	-	-		
PKG4M-3/TXL	6627064		4	3	-	-		
PKG4M-4/TXL	6627071		4	4	-	-		
PKG4M-5/TXL	6625554		4	5	-	-		
PKG4M-10/TXL	6625555		4	10	-	-		
PKG4M-2/TEL	6625061		4	2	-	-		
PKG4M-5/TEL	6625062		4	5	-	-		
PKG4M-10/TEL	6625063	4	10	-	-			
PKW4M-2/TXL	6625559	Kupplung	4	2	-	-	gerade	PUR
PKW4M-5/TXL	6625560		4	5	-	-		
PKW4M-10/TXL	6625561		4	10	-	-		
PKW4M-2/TEL	6625067		4	2	-	-		
PKW4M-5/TEL	6625068		4	5	-	-		
PKW4M-10/TEL	6625069		4	10	-	-		
PKW4M-P7X2-2/TXL	6626108		4	2	●	-		
PKW4M-P7X2-5/TXL	6626112		4	5	●	-		
PKW4M-P7X2-10/TXL	6626187		4	10	●	-		

## M8 Verbindungsleitung

Produktbezeichnung	Ident-No.	Ausführung	Polzahl	Leitungslänge	LED	Schirm	Geometrie	Mantelmaterial
PKG3M-0.3-PSG3M/TXL	6625665	Stecker/Stecker	3	0.3	-	-	gerade/gerade	PUR
PKG3M-0.6-PSG3M/TXL	6625666		3	0.6	-	-		
PKG3M-1-PSG3M/TXL	6625667		3	1	-	-		
PKG3M-1.5-PSG3M/TXL	6627117		3	1.5	-	-		
PKG3M-2-PSG3M/TXL	6625668		3	2	-	-		
PKG3M-5-PSG3M/TXL	6627147		3	5	-	-		
PKG3M-0.3-PSG3M/TEL	6625300		3	0.3	-	-		
PKG3M-0.6-PSG3M/TEL	6625301		3	0.6	-	-		
PKG3M-1-PSG3M/TEL	6625302		3	1	-	-		
PKG3M-2-PSG3M/TEL	6625303		3	2	-	-		
PKG3M-5-PSG3M/TEL	6626547	3	5	-	-			
PKW3M-0.3-PSG3M/TXL	6627098	Kupplung/Stecker	3	0.3	-	-	gerade/gerade	PVC
PKW3M-0.6-PSG3M/TXL	6627101		3	0.6	-	-		
PKW3M-1-PSG3M/TXL	6627110		3	1	-	-		
PKW3M-2-PSG3M/TXL	6627123		3	2	-	-		
PKW3M-5-PSG3M/TXL	6626822		3	5	-	-		
PKG4M-0.15-PSG4M/TXL	6625669		4	0.15	-	-		
PKG4M-0.3-PSG4M/TXL *	6625670		4	0.3	-	-		
PKG4M-0.6-PSG4M/TXL *	6625671		4	0.6	-	-		
PKG4M-1-PSG4M/TXL *	6625672		4	1	-	-		
PKG4M-1.5-PSG4M/TXL *	6627059		4	1.5	-	-		
PKG4M-2-PSG4M/TXL *	6625673	4	2	-	-			
PKG4M-5-PSG4M/TXL *	6627076	4	5	-	-			
PKG4M-0.6-PSG4M/TEL	6625306	Stecker/Stecker	4	0.6	-	-	gerade/gerade	PVC
PKG4M-1-PSG4M/TEL	6625307		4	1	-	-		
PKG4M-2-PSG4M/TEL	6625308		4	2	-	-		
PKG4M-5-PSG4M/TEL	6626491		4	5	-	-		
PSG4M-0.2-PSG4M/TXN **	6630376		4	0.2	-	-		

\* u. A. Versorgung TBEN-S

\*\* Brücke für TBEN-S (siehe Handbuch)

# M12 Anschlussleitung

Produktbezeichnung	Ident-No.	Ausführung	Polzahl	Leitungslänge	LED	Schirm	Geometrie	Mantelmaterial
RKC4T-2/TXL	6625500	Kupplung	3	2	-	-	gerade	PUR
RKC4T-5/TXL	6625501		3	5	-	-		
RKC4T-10/TXL	6625502		3	10	-	-		
RKC4T-2/TEL	6625010		3	2	-	-		
RKC4T-5/TEL	6625011		3	5	-	-		
RKC4T-10/TEL	6625012		3	10	-	-		
WKC4T-2/TXL	6625512		3	2	-	-	gewinkelt	PVC
WKC4T-5/TXL	6625513		3	5	-	-		
WKC4T-10/TXL	6625514		3	10	-	-		
WKC4T-2/TEL	6625022		3	2	-	-		
WKC4T-5/TEL	6625023	3	5	-	-			
WKC4T-10/TEL	6625024	3	10	-	-			
WKC4T-P7X2-2/TXL	6626201	3	2	●	-	gerade	PUR	
WKC4T-P7X2-5/TXL	6626205	3	5	●	-			
WKC4T-P7X2-10/TXL	6626209	3	10	●	-			
RKS4T-2/TXL	6626293	3	2	-	●	gerade	PUR	
RKS4T-5/TXL	6626294	3	5	-	●			
RKS4T-10/TXL	6626295	3	10	-	●			
RSC4.4T-2/TXL	6625527	Stecker	4	2	-	-	gerade	PUR
RSC4.4T-5/TXL	6625528		4	5	-	-		
RSC4.4T-10/TXL	6625529		4	10	-	-		
RSC4.4T-2/TEL	6625037		4	2	-	-		
RSC4.4T-5/TEL	6625038		4	5	-	-		
RSC4.4T-10/TEL	6625039		4	10	-	-		
RKC4.4T-2/TXL	6625503	Kupplung	4	2	-	-	gerade	PUR
RKC4.4T-3/TXL	6626668		4	3	-	-		
RKC4.4T-4/TXL	6626676		4	4	-	-		
RKC4.4T-5/TXL	6625504		4	5	-	-		
RKC4.4T-8/TXL	6626739		4	8	-	-		
RKC4.4T-10/TXL	6625505		4	10	-	-		
RKC4.4T-2/TEL	6625013		4	2	-	-		
RKC4.4T-5/TEL	6625014		4	5	-	-		
RKC4.4T-10/TEL	6625015		4	10	-	-		
RKC4.4T-15/TEL	6627009		4	15	-	-		
RKC4.4T-20/TEL	6627011	4	20	-	-			
WKC4.4T-2/TXL	6625515	gewinkelt	4	2	-	-	PUR	
WKC4.4T-5/TXL	6625516		4	5	-	-		
WKC4.4T-10/TXL	6625517		4	10	-	-		
WKC4.4T-15/TXL	6627092		4	15	-	-		

Produktbezeichnung	Ident-No.	Ausführung	Polzahl	Leitungslänge	LED	Schirm	Geometrie	Mantelmaterial
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Kupplung	4	2	-	-	gerade	PVC
WKC4.4T-5/TEL	6625026		4	5	-	-		
WKC4.4T-10/TEL	6625027		4	10	-	-		
WKC4.4T-15/TEL	6627010		4	15	-	-		
WKC4.4T-20/TEL	6627012		4	20	-	-		
RKC4.4T-P7X2-2/TXL	6626795		4	2	●	-	gerade	PUR
RKC4.4T-P7X2-5/TXL	6626177		4	5	●	-		
RKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626184		4	10	●	-		
WKC4.4T-P7X2-2/TXL	6626173		4	2	●	-	gewinkelt	PUR
WKC4.4T-P7X2-5/TXL	6626178		4	5	●	-		
WKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626185	4	10	●	-			
WKC4.4T-P7X3-2/TXL	6626174	4	2	●	-	gerade	PUR	
WKC4.4T-P7X3-5/TXL	6626179	4	5	●	-			
WKC4.4T-P7X3-10/TXL	6626186	4	10	●	-			
RKS4.4T-2/TXL	6626333	Kupplung	4	2	-	●	gerade	PUR
RKS4.4T-5/TXL	6626334		4	5	-	●		
RKS4.4T-10/TXL	6626335		4	10	-	●		
RKC4.5T-2/TXL	6625506		5	2	-	-	gerade	PUR
RKC4.5T-5/TXL	6625507		5	5	-	-		
RKC4.5T-10/TXL	6625508		5	10	-	-		
RKC4.5T-2/TEL	6625016		5	2	-	-	gewinkelt	PVC
RKC4.5T-5/TEL	6625017		5	5	-	-		
RKC4.5T-10/TEL	6625018		5	10	-	-		
RKC4.5T-25/TEL	6626422		5	25	-	-		
WKC4.5T-2/TXL	6625518	Kupplung	5	2	-	-	gerade	PUR
WKC4.5T-5/TXL	6625519		5	5	-	-		
WKC4.5T-10/TXL	6625520		5	10	-	-		
WKC4.5T-2/TEL	6625028		5	2	-	-	gewinkelt	PVC
WKC4.5T-5/TEL	6625029		5	5	-	-		
WKC4.5T-10/TEL	6625030		5	10	-	-		
RKS4.5T-2/TXL	6626373		5	2	-	●	gerade	PUR
RKS4.5T-5/TXL	6626374		5	5	-	●		
RKS4.5T-10/TXL	6626375		5	10	-	●		
RKC8T-2/TXL	6625142		8	2	-	-	gerade	PUR
RKC8T-5/TXL	6625143	8	5	-	-			
RKC8T-10/TXL	6625144	8	10	-	-			

# M12 Verbindungsleitung

Produktbezeichnung	Ident-No.	Ausführung	Polzahl	Leitungslänge	LED	Schirm	Geometrie	Mantelmaterial
RKC4T-0.3-RSC4T/TXL	6625601		3	0.3	-	-		
RKC4T-0.6-RSC4T/TXL	6625602		3	0.6	-	-		
RKC4T-1-RSC4T/TXL	6625603		3	1	-	-		
RKC4T-2-RSC4T/TXL	6625604		3	2	-	-		
RKC4T-5-RSC4T/TXL	6625730		3	5	-	-		
RKC4.4T-0.3-RSC4.4T/TXL	6625605		4	0.3	-	-		
RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TXL	6625606		4	0.6	-	-		
RKC4.4T-1-RSC4.4T/TXL	6625607		4	1	-	-		PUR
RKC4.4T-1.5-RSC4.4T/TXL	6627055		4	1.5	-	-		
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL	6625608		4	2	-	-		
RKC4.4T-3-RSC4.4T/TXL	6627065		4	3	-	-		
RKC4.4T-4-RSC4.4T/TXL	6627072		4	4	-	-	gerade/ gerade	
RKC4.4T-5-RSC4.4T/TXL	6625731		4	5	-	-		
RKC4.4T-10-RSC4.4T/TXL	6627087		4	10	-	-		
RKC4.4T-0.3-RSC4.4T/TEL	6625205		4	0.3	-	-		
RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL	6625206		4	0.6	-	-		
RKC4.4T-1-RSC4.4T/TEL	6625207		4	1	-	-		
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL	6625208	Kupplung/ Stecker	4	2	-	-		PVC
RKC4.4T-3-RSC4.4T/TEL	6626479		4	3	-	-		
RKC4.4T-5-RSC4.4T/TEL	6625440		4	5	-	-		
RKC4.4T-10-RSC4.4T/TEL	6627008		4	10	-	-		
RKC4.5T-1-RSC4.5T/TXL	6625611		5	1	-	-		
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL	6625612		5	2	-	-		PUR
RKC4.5T-5-RSC4.5T/TXL	6625732		5	5	-	-		
WKC4.4T-0.3-RSC4.4T/TXL	6625637		4	0.3	-	-		
WKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TXL	6625638		4	0.6	-	-		
WKC4.4T-1-RSC4.4T/TXL	6625639		4	1	-	-		
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL	6625640		4	2	-	-		
WKC4.4T-5-RSC4.4T/TXL	6626878		4	5	-	-		
WKC4.4T-P7X2-0.3-RSC4.4T/TXL	6626021		4	0.3	●	-	gewinkelt/ gerade	PUR
WKC4.4T-P7X2-0.6-RSC4.4T/TXL	6626025		4	0.6	●	-		
WKC4.4T-P7X2-1-RSC4.4T/TXL	6625901		4	1	●	-		
WKC4.4T-P7X2-1.5-RSC4.4T/TXL	6626037		4	1.5	●	-		
WKC4.4T-P7X2-2-RSC4.4T/TXL	6625902		4	2	●	-		
WKC4.4T-P7X2-5-RSC4.4T/TXL	6625904		4	5	●	-		

# Ethernetleitung

Produktbezeichnung	Ident-No.	Ausführung	Polzahl	Leitungslänge	PNO konform	Schirm	Geometrie	Mantelmaterial
RSSD-4416-2M	6935289		4	2	●	●		
RSSD-4416-5M	6935290	M12	4	5	●	●	gerade	
RSSD-4416-10M	6935291		4	10	●	●		
RSSD-RSSD-4416-0.5M	6441648		4	0.5	●	●		
RSSD-RSSD-4416-1M	6441650		4	1	●	●		
RSSD-RSSD-4416-2M	6441652	M12/M12	4	2	●	●		
RSSD-RSSD-4416-5M	6441655		4	5	●	●		
RSSD-RSSD-4416-10M	6441659		4	10	●	●		
RSSD-RSSD-4416-15M	6441661		4	15	●	●		
RSSD-RJ45S-4416-2M	6441631		4	2	●	●		
RSSD-RJ45S-4416-5M	6441633	M12/RJ45	4	5	●	●		
RSSD-RJ45S-4416-10M	6441637		4	10	●	●		
RJ45S-RJ45S-4416-0.5M	6441610		4	0.5	●	●		
RJ45S-RJ45S-4416-2M	6441613	RJ45/RJ45	4	2	●	●		
RJ45S-RJ45S-4416-5M	6441616		4	5	●	●		
RJ45S-RJ45S-4416-10M	6441619		4	10	●	●		
PSGS4M-RJ45S-4416-1M	6935342		4	1	●	●		
PSGS4M-RJ45S-4416-2M	6935343	M8/RJ45	4	2	●	●		
PSGS4M-RJ45S-4416-5M	6935344		4	5	●	●		
PSGS4M-PSGS4M-4416-0.5M	6934032		4	0.5	●	●		PUR
PSGS4M-PSGS4M-4416-1M	6934033		4	1	●	●		
PSGS4M-PSGS4M-4416-2M	6934034	M8/M8	4	2	●	●	gerade/ gerade	
PSGS4M-PSGS4M-4416-5M	6934035		4	5	●	●		
PSGS4M-PSGS4M-4416-10M	6934036		4	10	●	●		
RSSD-RSSD-4414-0.5M	6935273		4	0.5	-	●		
RSSD-RSSD-4414-1M	6441404	M12/M12	4	1	-	●		
RSSD-RSSD-4414-2M	6441405		4	2	-	●		
RSSD-RSSD-4414-5M	6441406		4	5	-	●		
RSSD-RJ45S-4414-2M	6441413		4	2	-	●		
RSSD-RJ45S-4414-5M	6935267	M12/RJ45	4	5	-	●		
RSSD-RJ45S-4414-10M	6441415		4	10	-	●		
PSGS4M-RJ45S-4414-1M	6933004		4	1	-	●		
PSGS4M-RJ45S-4414-2M	6933005	M8/RJ45	4	2	-	●		
PSGS4M-RJ45S-4414-5M	6933768		4	5	-	●		
PSGS4M-PSGS4M-4414-0.2M	6932991		4	0.2	-	●		
PSGS4M-PSGS4M-4414-0.5M	6932992		4	0.5	-	●		
PSGS4M-PSGS4M-4414-1M	6932993		4	1	-	●		
PSGS4M-PSGS4M-4414-2M	6932994	M8/M8	4	2	-	●		
PSGS4M-PSGS4M-4414-5M	6932996		4	5	-	●		
PSG4M-0.2-PSG4M/TXN *	6630376		4	0.2	-	-		

\* Brücke für TBEN-S (siehe Handbuch)

## Zubehör für Ethernetleitungen

Produktbezeichnung	Ident-No.	Ausführung	Polzahl	Schirm	Geometrie
FKSDD RJ45SF 44	U3-00647	Adapter M12-Kupplung/RJ45-Kupplung	4	●	
FKSD-FKSD-44	6935264	Adapter M12-Kupplung/M12-Kupplung	4	●	
6GK1901-1BB10-2AA0/FC-RJ45	6780031	Konfektionierbarer RJ45-Stecker	4	●	gerade
FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8	6604218	Konfektionierbarer M12-Stecker	4	●	gerade
FW-M12KU5D-G-SB-ME-SH-8	6604219	Konfektionierbare M12-Kupplung	4	●	gerade

## Mehrfach Passivverteiler

Produktbezeichnung	Ident-No.	Anzahl der Ports	Kanal pro Port	Anzahl der Kanäle	LED	
TB-4M12-4-CS12T	6611900	4x M12	1	4	-	
TB-4M12-4-CS12H	6611956		1	4	-	
TB-4M12-4P2-CS12T	6611902		1	4	●	
TB-4M12-4P2-CS12H	6611958		1	4	●	
TB-4M12-5-CS19T	6611901		2	8	-	
TB-4M12-5-CS19H	6611957		2	8	-	
TB-4M12-5P3-CS19T	6611903		2	8	●	
TB-4M12-5P3-CS19H	6611959		2	8	●	
TB-8M12-4-CS12T	6611940		8x M12	1	8	-
TB-8M12-4-CS12H	6611964			1	8	-
TB-8M12-4P2-CS12T	6611942	1		8	●	
TB-8M12-4P2-CS12H	6611966	1		8	●	
TB-8M12-5-CS19T	6611941	2		16	-	
TB-8M12-5-CS19H	6611965	2		16	-	
TB-8M12-5P3-CS19T	6611943	2		16	●	
TB-8M12-5P3-CS19H	6611967	2		16	●	

## M23 Zuleitungen für Mehrfach Passivverteiler

Produktbezeichnung	Ident-No.	Ausführung	Polzahl	Leitungslänge	Zuordnung		Geometrie	Mantelmaterial
					Kanal pro Port	Anzahl der Kanäle		
CKCM12-7-5/TXL	6631122	Kupplung	12	5	1	4	gerade	PUR
CKCM12-7-10/TXL	6631123		12	10	1	4		
CKCM12-11-5/TXL	6631124		12	5	2	8		
CKCM12-11-10/TXL	6631125		12	10	2	8		
CKCWM12-7-5/TXL	6631126		12	5	1	4	gewinkelt	
CKCWM12-7-10/TXL	6631127		12	10	1	4		
CKCWM12-11-5/TXL	6631128		12	5	2	8		
CKCWM12-11-10/TXL	6631129		12	10	2	8		
CKM19-11-5/TXL	6631130		19	5	1	8	gerade	
CKM19-11-10/TXL	6631131		19	10	1	8		
CKM19-19-5/TXL	6631132		19	5	2	16		
CKM19-19-10/TXL	6631133		19	10	2	16		
CKWM19-11-5/TXL	6631134		19	5	1	8	gewinkelt	
CKWM19-11-10/TXL	6631135		19	10	1	8		
CKWM19-19-5/TXL	6631136		19	5	2	16		
CKWM19-19-10/TXL	6631137		19	10	2	16		

## 2-fach Verteiler

Produktbezeichnung	Ident-No.	Ausführung	Polzahl	LED
YB2-FSM4.4-2PKG3M	6930549	M12-Stecker/2x M8 Kupplung	4/3	-
YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3	6930546		4/3	●
VB2-FSM4.4-2MFK3	6930559		4/3	-
VB2-FSM4.4-2FKM4	6930560	M12-Stecker/2x M12-Kupplung	4/3	-
VB2-FKM4.4-2FSM4	6930561	M12-Kupplung/2x M12-Stecker	4/3	-
VB2-PX3-FSM4.4-2FKM4	6930567	M12-Stecker/2x M12-Kupplung	4/3	●
YB2-FSM5-2FKM5.4	6930492		5/5	-
VB2-FSM5-2FKM4.4	6930562		5/5	-
YP2-MFS4-2MFK3	6930553	M8-Stecker/2x M8-Kupplung	4/3	-

## M8 konfektionierbare Steckverbinder

Produktbezeichnung	Ident-No.	Ausführung	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Geometrie
BS5133-0	6901012	Stecker	3	3.5...6.0 mm	0.14...0.5 mm <sup>2</sup>	gerade
B5133-0	6901030	Kupplung	3	3.5...6.0 mm	0.14...0.5 mm <sup>2</sup>	
BS5143-0	6901013	Stecker	4	3.5...6.0 mm	0.14...0.5 mm <sup>2</sup>	
B5143-0	6901031	Kupplung	4	3.5...6.0 mm	0.14...0.5 mm <sup>2</sup>	
HAS5131-0	6905402	Stecker	3	2.5...5.1 mm	0.14...0.34 mm <sup>2</sup>	
HA5131-0	6905404	Kupplung	3	2.5...5.1 mm	0.14...0.34 mm <sup>2</sup>	

## M12 konfektionierbare Steckverbinder

Produktbezeichnung	Ident-No.	Ausführung	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Geometrie
HAS8141-0	6905406	Stecker	4	4.0...5.1 mm	0.14...0.34 mm <sup>2</sup>	gerade
BS8141-0	69010		4	4.0...6.0 mm	0.14...0.75 mm <sup>2</sup>	
BS8141-0/PG9	6901003		4	6.0...8.0 mm	0.14...0.75 mm <sup>2</sup>	
BS8241-0	69011	Kupplung	4	4.0...6.0 mm	0.14...0.75 mm <sup>2</sup>	gewinkelt
HA8141-0	6905407		4	4.0...5.1 mm	0.14...0.34 mm <sup>2</sup>	gerade
B8141-0	69049		4	4.0...6.0 mm	0.14...0.75 mm <sup>2</sup>	
B8141-0/PG9	6904901	4	6.0...8.0 mm	0.14...0.75 mm <sup>2</sup>		
B8241-0	69048	Stecker	4	4.0...6.0 mm	0.14...0.75 mm <sup>2</sup>	gewinkelt
BS8151-0	6904611		5	4.0...6.0 mm	0.14...0.75 mm <sup>2</sup>	gerade
BS8151-0/9	6904613		5	6.0...8.0 mm	0.14...0.75 mm <sup>2</sup>	
BS8251-0/9	6904615	5	6.0...8.0 mm	0.14...0.75 mm <sup>2</sup>		
B8251-0/9	6904603	Kupplung	5	6.0...8.0 mm	0.14...0.75 mm <sup>2</sup>	gewinkelt
B8151-0/9	6904604		5	4.0...6.0 mm	0.14...0.75 mm <sup>2</sup>	gerade
B8151-0	6904601		5	4.0...6.0 mm	0.14...0.75 mm <sup>2</sup>	

## 7/8" konfektionierbare Steckverbinder

Produktbezeichnung	Ident-No.	Ausführung	Polzahl	Leitungsdurchlass	Klemmvermögen	Geometrie
BS4141-0/13.5	6914510	Stecker	4	10.0...12.0 mm	0.14...1.0 mm <sup>2</sup>	gerade
B4141-0/13.5	6914509	Kupplung	4	10.0...12.0 mm	0.14...1.0 mm <sup>2</sup>	
BS4151-0/13.5	6904716	Stecker	5	10.0...12.0 mm	0.14...1.0 mm <sup>2</sup>	
BS4151-0/9	6904718		5	6.0...8.0 mm	0.14...1.5 mm <sup>2</sup>	
BS4151-0/11	6914507		5	8.0...10.0 mm	0.14...1.0 mm <sup>2</sup>	
B4151-0/13.5	6904715	Kupplung	5	10.0...12.0 mm	0.14...1.0 mm <sup>2</sup>	
B4151-0/9	6904717		5	6.0...8.0 mm	0.14...1.5 mm <sup>2</sup>	
B4151-0/11	6914526		5	8.0...10.0 mm	0.14...1.5 mm <sup>2</sup>	

# TURCK

Over 100 subsidiaries and  
60 representatives worldwide!

100000121 | 2018/05



[www.turck.com](http://www.turck.com)