PD20-UHF-NA-R
手持型，锂电池供电



特点

- RFID数据载体的移动读写
- 经认证可在美国、加拿大和墨西哥使用
- 手持式，带UHF天线
- 通过3.5 mm插头与主机设备连接
- 包含图尔克RFID应用（iOS、Android），用于读写数据载体
- 可按需定制应用程序
- 通过已连接主机设备连接的WLAN和移动设备接口
- 1800 mAh永久性锂离子电池，可进行2小时左右的主动扫描
- 包含Micro-B USB电缆和电源
- 防护等级IP20
- 可承受从1.5米高处以各个角度跌落至光面混凝土上

技术数据

型号	PD20-UHF-NA-R
货号	100000996
工作温度	-10…+55 °C
储藏温度	-20…+60 °C
电气数据	
技术	UHF RFID
使用区域(UHF)	美国、加拿大、墨西哥(902…928 MHz)
无线通讯与协议标准	ISO 18000-63
输出电源	5…30 dBm，可调
天线极性	仿真环形
Memory	视所连接的主机设备而定
显示	视所连接的主机设备而定
电池容量	1800 mAh
通讯通过	3.5 mm插头
附带软件	Turck RFID应用程序，免费提供
操作系统	iOS，Android
机械数据	
尺寸	159 x 95 x 39 mm
重量	170 g
外壳材料	塑料, 聚碳酸酯/ABS, 黑
防护等级	IP20