


excom I/O系统
系统外壳800 x 550 x 260
EG-VA805526/111-0600/3GD




- 不锈钢质量1.4301 (AISI 304)
- 带玻璃检测窗口
- 配有塑料电缆密封套的插座板 (4 × M25电源、4 × M20 Ex i总线、108 × M16 Ex i输入/输出信号) 和1 × M20排气元件/排水元件
- 额外安装Ex e端子 (2个UT10、2个UT10-BU、2个UT10-PE) ，用于连接电源电压
- 不锈钢外壳，带内置模块架MT24-3G

尺寸



型号	EG-VA805526/111-0600/3GD
货号	100004348
工作电压U ₀	19.2...32 VDC
防爆标识	Ex II 3 (1) G Ex ec nA ib ic [ia Ga] IIC T4 Gc
防爆标识	Ex II 3 (1) D Ex tc [ia Da] IIIC T135°C Dc
Built-ins	
模块机架	1 x MT24-3G
Ex-e terminals	2 x UT 10、2 x UT 10 BU、2 x UT 10-PE；菲尼克斯电气
端子横截面	0.5...10 mm² (AWG : 20...8)
Receptacle plate	
电源	4 x M25 (Ø 10...17 mm)，塑料材质，黑色
总线	4x M20 (Ø 7...13 mm)，塑料，蓝
现场信号	108 x M16 (Ø 4.5...9 mm)，塑料，蓝
Breather/Drainer	1 x M20, plastic
外壳材料	不锈钢型, 1.4404 (AISI 316L)
墙体厚度	1.5 mm
外壳表面	打磨抛光 (240粒度分布)
外壳颜色	不锈钢，无涂层
密封圈材料	silicone
Inspection window	yes
连接方式	墙式安装
接地螺栓	M8 x 1.5
防护等级	IP66
相对湿度	≤ 在40°C时为93%，根据IEC 60068-2-78测试标准
振动测试	符合IEC 60068-2-6标准
冲击测试	符合IEC 60068-2-27标准
尺寸	800 x 550 x 260 mm
认证	Ex-Approval

附件

型号	货号		尺寸图
VSTS22	6884043	电缆密封套筒扳手，SW22	
VSTS24	6900462	Socket spanner for cable glands, SW24	
VSTS27	6884073	电缆密封套筒扳手，SW27	
ELST-M20EX	6884033	使用压力补偿元件（塑料）防止外壳冷凝。	
SK8	6900360	用于屏蔽母线的PU材质屏蔽端子，线缆直径3...8 mm，10件	