


VAS22-A80E-5/TEL1500
A型阀式接插件 – 连接线

特点




- 外皮材质：PVC
- 黑色护套
- 抗油及化学腐蚀
- 阻燃性
- 耐酸和碱性溶液
- 抗微生物分解和水解
- LABS 认证
- 线缆长度:5.0 m



技术数据

型号	VAS22-A80E-5/TEL1500
货号	100006843
接插件A	阀式接插件, 设计 A
触点	金属, CuSn, 镀银
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑/半透明
Seal	塑料, TPU
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP65, IP67, IP68, (安装)
线缆直径	Ø 6.1 mm ±0.20
线缆长度	5 m
线缆护套	PVC, 黑色
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	3 x 0.75 mm²
绞合线, 布置	24 x 0.195 mm
线圈颜色	BN, BU, GNYE
电气性能@20°C	
额定工作电压	230 V
测试电压	2000 V
电流	4 A
绝缘阻抗	> 1 MΩ/km
绝缘阻抗	≥ 10 ⁹ Ω
正向电阻	最大值 57 Ω/km
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 x Ø
弯曲半径 (柔性)	≥ 10 x Ø

电路图



技术数据

环境温度 (固定)	-40...+105 °C
环境温度 (移动)	0...+80 °C
安装螺钉	铜, CuZn, 镀镍