

TX700 HMI/PLC系列

7"显示器，用于F&B—带TARGET和WEB VISU的CODESYS V3
PLC优质金属外壳和带有电容式触摸屏的玻璃正面
TX707FB-P3CV01

型号	TX707FB-P3CV01
货号	100007471


显示屏/触摸	
Display	TFT colour
触摸屏	电容式, 玻璃面板
Active screen area	7"
分辨率 (像素)	800 × 480像素 WVGA
格式	16:9
亮度	500 cd/m² (典型值)
可调光	是, 至0%

Controller	
Processor	ARM Cortex A9, 双核800 MHz
功能	4 GB Flash
RAM memory	1024 MB
Add-on memory	1x SD卡槽, 2个USB主机端口
实时时钟	是 (电池缓冲)

PLC数据	
编程	CODESYS V3
为 CODESYS 版本发布	V 3.5.12.10
编程语言	IEC 61131-3 (IL, LD, FBD, SFC, ST)
编程接口	Ethernet
程序内存	20000 k字节
非易失内存	63 k字节

接口	
Onboard	3个RJ45以太网端口、1个RS232/485/422端口、2个USB主机端口、1个电源端口、2个扩展槽
Onboard for selection	CANopen主站 (通过扩展模块)
Ethernet	ETH0 - 10/100/1000 Mbit ETH1 - 10/100 Mbit ETH2 - 10/100 Mbit
Protocols	PROFINET (Controller/Device) EtherNet/IP (Scanner/Adapter) Modbus TCP (Server/Client) EtherCAT (MainDevice)
Fieldbus	Modbus RTU (Server/Client) CANopen (Server)
USB	2个主机端口
Serial	RS232 / RS485 / RS422
扩充插槽	两个插槽, 最多可安装四个插件模块






Power supply	
额定值	24 VDC, 最大值0.7 A
Admissible voltage range	10...32 VDC



- 7" TFT 宽屏幕彩色显示器
- LED 背光
- 800 x 480像素分辨率
- 16 M色
- 电容式触摸屏, 带玻璃面板和聚酯涂层
- 不锈钢框架和食品级密封件
- IP69防护等级, 高压防水, 最高可达80 °C
- 耐酸和耐化学腐蚀
- 3个10/100 Mbit RJ45以太网端口
- 1个串行接口 (RS232、RS485、RS422)
- 2个USB主机端口
- 1个SD卡插槽

常用数据	
Operating ambient conditions	-20...60 °C, 5...85 % 相对湿度, 非冷凝
Storage ambient conditions	-30...70 °C, 5%...85%相对湿度, 无冷凝
认证	CE cULus
防护等级	正面IP69, 背面IP20 NEMA类型: 12/4X
材料	压铸铝外壳, 带不锈钢框架(AISI 316L)和前侧聚酯薄膜
Dimensions	
Front (W x H x D)	217 x 177 x 45 mm
Cut-out (W x H)	176 x 136 mm
安装厚度	45 + 10 mm
重量	approx. 2.5 kg

Connection and pin assignment

	供电 电源连接器随每件装置一同提供。	针脚分配  1 1 = 24 VDC 2 2 = 0 V 3 3 = $\frac{1}{2}$
	USB 接口	针脚分配  1 2 3 4 1 = 5 VDC 2 = D - 3 = D + 4 = GND
	Ethernet 以太网端口ETH1和ETH2 (10/100 Mbit) 以太网端口是独立的，但可以与ETH0桥接。 以太网线（例如）： RJ45公头接插件 — RJ45公头接插件: RJ45S-RJ45S-4414-2M (ID : 6441423) RJ45公头接插件 — M12公头接插件，4针，D型：RSSD-RJ45S-4414-2M (ID : 6441413) RJ45公头接插件 — M8公头接插件，4针：PSGS4M-RJ45S-4414-2M (ID : 6933005) RJ45公头接插件 — M12母头插座，4针，D型：RJ45-FKSDD-4414-2M(ID: 6935282)	针脚分配  12345678 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.
	Ethernet 以太网端口ETH0 (10/100 Mbit)	针脚分配  12345678 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.



串行接口
串行接口可作为RS232、RS485或RS422使用。旁边的接线图显示了各自的针脚分配。
请注意：在RS485模式下，必须从外部连接针脚1和2以及3和4！

RS232工作模式下的针脚分配


- 
- 1 = RX
 - 2 = TX
 - 3 = CTS
 - 4 = RTS
 - 5 = +5 VDC output
 - 6 = GND
 - 7 = n.c.
 - 8 = shield

RS485工作模式下的针脚分配

- 
- 1 = B- (RX-)
 - 2 = A- (TX-)
 - 3 = B+ (RX+)
 - 4 = A+ (TX+)
 - 5 = +5 VDC output
 - 6 = GND
 - 7 = n.c.
 - 8 = shield

RS422工作模式下的针脚分配

- 
- 1 = RX-
 - 2 = TX-
 - 3 = RX+
 - 4 = TX+
 - 5 = +5 VDC output
 - 6 = GND
 - 7 = n.c.
 - 8 = shield



插件模块的端口



SNMP卡插槽
SD卡 (示例) : 2-GB SD CARD (ID : 6828025)

附件

型号	货号		尺寸图
TX700-MOUNT-07	100003188	TX700安装支架和电源连接器，用于5-7"设备	
TX-LTE-WLAN	100025179	插入式LTE和Wi-Fi调制解调器，带LTE/UMTS/GSM、Wi-Fi和GNSS功能	

Function accessories

型号	货号		尺寸图
TX-IO-XX03	6828201	插入式I/O模块 — 20 DI，12 DO，4 AI (U/I/RTD/TC)，4 AO (U/I)	
TX-IO-DX06	6828203	插入式I/O模块 — 8 DI，6 DO，1路继电器输出（常开）	
TX-DP-S	100010167	插入式PROFIBUS DP从站接口，9针SUB-D母头接插件	
TX-CAN	6828210	插入式CANopen接口，9针SUB-D公头接插件	
TX-RS485	100002598	插入式接口，用于RS485/RS422，9针SUB-D母头接插件	
TX-RS232	100002599	插入式接口，用于RS232，9针SUB-D母头接插件	
TX-PSC	100002938	TX HMI设备的电源插头	