

技术数据

轴长X	0.625 英寸
轴材质	不锈钢
外壳材料	镀锌膜
电气连接	接插件, M12 × 1
	8-针
轴轴向负载能力	50 N
轴径向负载能力	100 N
环境条件	
工作温度	-40...+85 °C
抗震动性(EN 60068-2-6)	300 m/s² , 10...2000 Hz
抗冲击性(EN 60068-2-27)	3000 m/s² , 6 ms
防护等级	IP67
防护等级 (轴型 / 轴套)	IP67

附件

RFA-2

1544631

63.5mm (3mm厚) 方型铝制, 夹紧法兰, 轴型编码器

RFA-13

1544642

80 mm (4 mm厚) 方型铝制, 夹紧法兰, 轴型编码器

RFA-1

1544630

58 mm (4 mm厚) 方型铝制, 夹紧法兰, 轴型编码器

RFA-4

1544633

Euro 法兰, 铝制, 轴型编码器, Ø 115 mm; 安装孔分度圆直径100mm, 58mm 夹紧法兰

RFA-6

1544635


铝制法兰, 轴型夹紧法兰, Ø 58 mm; 适配夹紧法兰, 同步法兰

RFA-7


1544636

铝制轴型法兰, Ø 65 mm; Ø 65 mm 法兰适合安装孔分度圆直径48mm


RFA-8 1544637
铝制法兰，轴型夹紧法兰，Ø 70 mm；
厚4 mm，适配Ø 70 mm法兰




RFA-9 1544638
Ø 58 mm轴型铝制夹紧法兰



RFA-11 1544640
铝制法兰，轴型夹紧法兰，Ø 70 mm；
厚10 mm，适配Ø 70 mm法兰



RFA-12 1544641
70 mm (10 mm厚) 方型铝制，夹紧
法兰，轴型编码器



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC8T-2/TXL	6625142	连接线缆，M12母头接插件，直式8针， 线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色； cULus认证
	WKC8T-2/TXL	6625145	连接线缆，M12母头接插件，弯式8针， 线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色； cULus认证