



技术数据

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 轴长X                 | 0.625 英寸                |
| 轴材质                 | 不锈钢                     |
| 外壳材料                | 镀锌膜                     |
| 电气连接                | 接插件, M12 × 1            |
|                     | 8-针                     |
| 轴轴向负载能力             | 50 N                    |
| 轴径向负载能力             | 100 N                   |
| 环境条件                |                         |
| 工作温度                | -40...+85 °C            |
| 抗震动性(EN 60068-2-6)  | 300 m/s² , 10...2000 Hz |
| 抗冲击性(EN 60068-2-27) | 3000 m/s² , 6 ms        |
| 防护等级                | IP67                    |
| 防护等级 (轴型 / 轴套)      | IP67                    |

附件

RFA-2

1544631

63.5mm ( 3mm厚 ) 方型铝制, 夹紧法兰, 轴型编码器

RFA-13

1544642

80 mm ( 4 mm厚 ) 方型铝制, 夹紧法兰, 轴型编码器

RFA-1

1544630

58 mm ( 4 mm厚 ) 方型铝制, 夹紧法兰, 轴型编码器

RFA-4

1544633

Euro 法兰, 铝制, 轴型编码器, Ø 115 mm; 安装孔分度圆直径100mm, 58mm 夹紧法兰

RFA-6

1544635


铝制法兰, 轴型夹紧法兰, Ø 58 mm; 适配夹紧法兰, 同步法兰

RFA-7


1544636

铝制轴型法兰, Ø 65 mm; Ø 65 mm 法兰适合安装孔分度圆直径48mm


RFA-8 1544637  
铝制法兰，轴型夹紧法兰，Ø 70 mm;  
厚4 mm，适配Ø 70 mm法兰




RFA-9 1544638  
Ø 58 mm轴型铝制夹紧法兰



RFA-11 1544640  
铝制法兰，轴型夹紧法兰，Ø 70 mm;  
厚10 mm，适配Ø 70 mm法兰



RFA-12 1544641  
70 mm ( 10 mm厚 ) 方型铝制，夹紧  
法兰，轴型编码器



附件

| 尺寸图 | 型号          | 货号      |                                                       |
|-----|-------------|---------|-------------------------------------------------------|
|     | RKC8T-2/TXL | 6625142 | 连接线缆，M12母头接插件，直式8针，<br>线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；<br>cULus认证 |
|     | WKC8T-2/TXL | 6625145 | 连接线缆，M12母头接插件，弯式8针，<br>线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；<br>cULus认证 |