

CABLE-BLIDENT-50M/S2500
RFID线缆，标准版 – 连接线缆

特点


- CE

UK
CA

RoHS
compliant

IP67/
IP69K
DEGREE OF
PROTECTION
- 4线，AWG 24/AWG 22
 - 护套材质：PUR，黄色
 - 不含卤素和LABS物质
 - 铝箔屏蔽，镀锡铜线
 - 护套直径：6.9 mm
 - 适用于拖链场合，耐油液，易弯曲
 - 线缆类型UL 20549
 - 末端裸露
 - 开口端
 - 电缆长度：50 m

导线横截面



技术数据

型号	CABLE-BLIDENT-50M/S2500
货号	100019089
固定扭矩	0.6 ... 1 Nm (观察计数器最大扭矩！)
电缆	
芯线数量	4
线缆直径	Ø 6.9 mm
线缆长度	50 m
线缆护套	PUR, 黄
屏蔽层	是
数据线芯线	
线芯横截面	2 x 0.25 mm²
电源线芯线	
线芯横截面	2x 0.34 mm²
线圈颜色	Power: BN, BU Data: WH, BK
电气性能@20°C	
额定工作电压	30 V
DC resistance (loop)	103 Ω/km
额定阻抗	135 Ω
电容	50 pF/m
机械和化学性能	
弯曲半径 (柔性)	≥ 8 xØ
弯曲半径	≥ 1 百万
环境温度 (固定)	-40...+80 °C
环境温度 (移动)	-25...+90 °C
其他特性	
适用于拖链环境	是

技术数据

不含卤素	是
------	---